

Karta danych technicznych Wtyczka

Nr art.: 50132550

S M8A-4P-SK

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze maks. 250 V AC/DC

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M8

Typ male

Materiał korpusu rękojeści Metal

Liczba pinów 4 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Wersja osiowy

Blokada Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące

Przylącze 2

Rodzaj przylącza Zacisk nożowy

Dane mechaniczne

Rozstaw klucza 9 mm

Masa netto 12 g

Certyfikaty

Stopień ochrony

IP 67

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ECLASS 13.0 27440116

ECLASS 14.0 27440116

ECLASS 15.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M8

Typ male

Materiał korpusu rękojeści Metal

Liczba pinów 4 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Wersja osiowy

Blokada Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące

Pin

Kolor żyły

1 -

2 -

3 -

4 -



Przylącze 2

Rodzaj przylącza Zacisk nożowy