

## Folha de dados técnicos

### Encoder rotativo

N.º do art.: 50141650

EI 1058-S06x10Y-1024H-050R

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Série | EI 1xxx                      |
| Tipo  | Encoder rotativo incremental |

Dados de medição

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Velocidade de operação máx. | 6.000 r/min |
| Resolução                   | 1.024 p/r   |

Dados elétricos

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito |
|                      | Proteção contra troca de polos |

Dados de desempenho

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tensão de alimentação U <sub>B</sub> | 5 ... 28 V, CC |
| Corrente sem carga                   | 0 ... 150 mA   |

Comportamento temporal

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Frequência de chaveamento | 300.000 Hz |
|---------------------------|------------|

Interface

|      |     |
|------|-----|
| Tipo | HTL |
|------|-----|

Conexão

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Conexão 1                |                       |
| Função                   | Alimentação de tensão |
|                          | Sinal OUT             |
| Tipo de conexão          | Cabo                  |
| Comprimento do cabo      | 5.000 mm              |
| Saída de cabo            | radial                |
| Material da bainha       | PVC                   |
| Cor do cabo              | Cinza                 |
| Número de fios           | 8 fios                |
| Seção transversal do fio | 0,14 mm²              |

Dados mecânicos

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Material da carcaça | Metal           |
| Carcaça metal       | Alumínio        |
| Tipo de flange      | Flange síncrono |

Árvore

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Execução                | Árvore  |
| Dimensões (Ø x C)       | 6 mm    |
| Dimensões (Ø x C)       | 10 mm   |
| Torque de inicialização | 0,5 N·m |
| Carga no eixo - axial   | 60 N    |
| Carga no eixo - radial  | 120 N   |

Dados do ambiente

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação      | -40 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |

Certificações


|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Grau de proteção                                         | IP 65                                       |
| Conjunto de normas válido                                | IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1 |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | 10g IEC 68-2-6 (10...2000 Hz)               |

Classificação

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27270501 |
| ECLASS 8.0   | 27270501 |
| ECLASS 9.0   | 27270501 |
| ECLASS 10.0  | 27270501 |
| ECLASS 11.0  | 27270501 |
| ECLASS 12.0  | 27270501 |
| ECLASS 13.0  | 27270501 |
| ECLASS 14.0  | 27270501 |
| ETIM 5.0     | EC001486 |
| ETIM 6.0     | EC001486 |
| ETIM 7.0     | EC001486 |
| ETIM 8.0     | EC001486 |
| ETIM 9.0     | EC001486 |

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



Conexão elétrica

Conexão 1

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Função                   | Alimentação de tensão |
|                          | Sinal OUT             |
| Tipo de conexão          | Cabo                  |
| Comprimento do cabo      | 5.000 mm              |
| Saída de cabo            | radial                |
| Material da bainha       | PVC                   |
| Cor do cabo              | Cinza                 |
| Número de fios           | 8 fios                |
| Seção transversal do fio | 0,14 mm²              |

Conexão elétrica

| Cor do fio | Ocupação dos fios |
|------------|-------------------|
| Marrom     | V+                |
| Branco     | GND               |
| Verde      | A                 |
| Amarelo    | A invertido       |
| Pink       | B                 |
| Preto      | B invertido       |
| Azul       | Z                 |
| Vermelho   | Z invertido       |