

Scheda tecnica dati

Docking station

Cod. art.: 50138134

Base HS 6678

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Tipo	Docking station
Idoneo per	HS 66x8

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U_B	4,75 ... 14 V, CC
---------------------------------	-------------------

Interfaccia

Tipo	RS 232
	USB, RS 232

RS 232

Funzione	Processo
Velocità di trasmissione	9.600 ... 115.200 Bd
Formato dei dati	Regolabile
Start bit	1
Bit dati	7,8
Stop bit	1,2
Parità	Regolabile
Protocollo di trasmissione	Regolabile
Codifica dei dati	ASCII

USB

Funzione	Processo
Modo operativo	Emulazione porta COM
	Emulazione tastiera

Specifiche	USB 2.0
------------	---------

Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
Portata Bluetooth	Classe 1 (di default: classe 2)
Versione Bluetooth	4.0

Collegamento 1

Funzione	Interfaccia dati
	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	RJ41

Collegamento 2

Funzione	Interfaccia dati
Tipo di collegamento	Bluetooth

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	90 mm x 78 mm x 230 mm
Alloggiamento in plastica	PC-ABS
Peso netto	298 g

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-40 ... 70 °C

Certificazioni


Omologazioni	c UL US
--------------	---------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione

Interfaccia dati

Interfaccia di assistenza


RJ41

Tipo di collegamento

Collegamento elettrico

Leuze

Pin	Assegnazione dei pin
1	Cable ID (ID cavo)
2	+5 V CC
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / D+ USB
6	RTS RS 232 / n.c. USB
7	CTS RS 232 / D- USB
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V CC



Collegamento 2

Funzione	Interfaccia dati
Tipi di collegamento	Bluetooth

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde, lampeggiante Verde, costantemente acceso	Creazione del collegamento riuscita Tensione di esercizio presente
	Giallo, lampeggiante	Procedura di caricamento attiva
	Giallo, luce permanente	Dispositivo OK, fase di inizializzazione
	Blu, luce permanente	Paging
	Giallo lampeggiante velocemente	Errore dispositivo
	Verde, costantemente acceso	Carica completa