

## Hoja técnica

### Fibra óptica de plástico para funcionamiento unidireccional

Código: 50117748

KF-LW-FU53-20

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Notas
- Para más información
- Accesorios



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Serie                       | KF                               |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional         |
| Tipo de equipo              | Fibra óptica emisora y receptora |
| Campo de aplicación         | Aplicaciones generales           |

Datos ópticos

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Salida del haz de luz        | Lateral          |
| Núcleo de fibra              | Núcleo monofibra |
| Material del núcleo de fibra | Plástico         |
| Diámetro de fibra activo     | 0,5 mm           |
| Alcance con LV461            | 0 ... 15 mm      |
| Alcance con LV462            | 0 ... 26 mm      |
| Alcance con LV463            | 0 ... 50 mm      |
| Alcance con LV463.XV         | 0 ... 70 mm      |
| Alcance con LV463.XR         | 0 ... 95 mm      |
| Alcance con LV463L.XR        | 0 ... 150 mm     |

Datos de medición

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Diámetro mínimo de objeto | 0,1 mm |
|---------------------------|--------|

Datos mecánicos

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Diseño                                    | Cúbico                          |
| Diámetro externo                          | 1 mm                            |
| Peso neto                                 | 225 g                           |
| Material cabezal                          | Acero inoxidable                |
| Tipo                                      | Fibras ópticas de plástico (KF) |
| Longitud de fibra                         | 2.000 mm                        |
| Material de recubrimiento de fibra        | PE                              |
| Fijación del cabezal de exploración       | 2 x Ø 2,1 mm                    |
| Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R1                              |
| Tendido                                   | Muy flexible                    |
| Atenuación con λ = 650 nm                 | 210 dB/km                       |

Datos ambientales


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 70 °C |
|----------------------------------|---------------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4      | 27270905 |
| ECLASS 8.0        | 27270905 |
| ECLASS 9.0        | 27270905 |
| ECLASS 10.0       | 27270905 |
| ECLASS 11.0       | 27273606 |
| ECLASS 12.0       | 27273606 |
| ECLASS 13.0       | 27273606 |
| ECLASS 14.0       | 27273606 |
| ECLASS 15.0       | 27273606 |
| ETIM 5.0          | EC002651 |
| ETIM 6.0          | EC002651 |
| ETIM 7.0          | EC002651 |
| ETIM 8.0          | EC002651 |
| ETIM 9.0          | EC002651 |
| ETIM 10.0         | EC002651 |

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



- A 2 x Ø 2,1 / Ø 3,6 (orificio de montaje)  
B Ø 0,5 mm núcleo de fibra de vidrio x 1 ud.

## Notas



## ¡Atención al uso conforme!



- ⚠ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- ⚠ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- ⚠ Emplee el producto para el uso conforme definido.

## Para más información

- Los productos adecuados para la operación de estas fibras ópticas son los amplificadores de fibra óptica LV461 y LV462B, así como LV463, LV463.XV y LV463.XR.
- El alcance máximo está limitado por la longitud de las fibras ópticas.
- Alcance medido sobre objeto blanco (reemisión del 90 %) con los siguientes ajustes en el amplificador de fibra óptica:
  - tiempo de respuesta máx.
  - amplificación máx.
  - umbral de conmutación mín.

## Accesorios

## Generalidades

|                                                                                    | Código      | Denominación | Artículo              | Descripción                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135984    | KF-PT-SS-619 | Carcasa de protección | Tipo de artículo: Tubo de protección para proteger mecánicamente a las fibras ópticas de plástico<br>Apropiado para: Fibras ópticas de plástico<br>Diámetro externo: 4,6 mm<br>Diámetro interior: 3 mm<br>Material: Acero inoxidable |
|  | 50117785 ** | KLC-4530     | Herramienta           | Tipo: Herramienta de corte                                                                                                                                                                                                           |

\*\* Incluido en el volumen de entrega

## Nota



- ⚠ Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.