

## Scheda tecnica dati

### Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale

Cod. art.: 50141253

KFX-L-10MLD-20

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Ulteriori informazioni
- Accessori



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Serie	KFX
Principio di funzionamento	Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo	Fibra di trasmissione e ricezione
Campo di applicazione	Applicazioni generali

### Modello speciale

Modello speciale	Rilevamento superfici
------------------	-----------------------

### Dati ottici

Uscita del raggio di luce	Laterale
Nucleo della fibra	Disposizione mista delle fibre
	Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre	Plastica
Diametro fibra attivo	0,265 mm x 16 pezzo(i)
Portata con LV461	0 ... 150 mm
Portata con LV462	0 ... 260 mm
Portata con LV463	0 ... 450 mm
Portata con LV463.XV	0 ... 675 mm
Portata con LV463.XR	0 ... 810 mm
Portata con LV463I.XR	0 ... 1.250 mm

### Dati di misura

Diametro minimo dell'oggetto	1 mm
------------------------------	------

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Diametro esterno	2,2 mm
Peso netto	27 g
Materiale della testa	Plastica
Tipo	Fibre ottiche in plastica con protezione antipiega (KFX)
Lunghezza delle fibre	2.000 mm
Larghezza del campo luminoso	4,24 mm
Materiale guaina della fibra	PE
Fissaggio del tastatore	2 x M2
Raggio di curvatura minimo (mobile)	R25
Posa	Standard
Attenuazione con $\lambda = 650$ nm	210 dB/km

### Dati ambientali


Temperatura ambiente, funzionamento	-55 ... 70 °C
-------------------------------------	---------------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	90011090
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270905
<b>ECLASS 8.0</b>	27270905
<b>ECLASS 9.0</b>	27270905
<b>ECLASS 10.0</b>	27270905
<b>ECLASS 11.0</b>	27273606
<b>ECLASS 12.0</b>	27273606
<b>ECLASS 13.0</b>	27273606
<b>ECLASS 14.0</b>	27273606
<b>ECLASS 15.0</b>	27273606
<b>ETIM 5.0</b>	EC002651
<b>ETIM 6.0</b>	EC002651
<b>ETIM 7.0</b>	EC002651
<b>ETIM 8.0</b>	EC002651
<b>ETIM 9.0</b>	EC002651
<b>ETIM 10.0</b>	EC002651

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Avvisi

 Rispettare l'uso previsto!	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.</li> <li>↳ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.</li> <li>↳ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.</li> </ul>

## Ulteriori informazioni

- Gli amplificatori per fibre ottiche LV461, LV462B e LV463, LV463.XV e LV463.XR sono prodotti adatti al funzionamento di questa fibra ottica.
- La portata massima è limitata dalla lunghezza della fibra ottica.
- Portata misurata su un oggetto bianco (remissione del 90%) con le seguenti impostazioni dell'amplificatore a fibre ottiche:
  - Tempo max di risposta
  - Amplificazione max
  - Soglia min. di commutazione

## Accessori

### Generalità

Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
 50117785 **	KLC-4530	Attrezzo	Tipo: Utensile di taglio

\*\* Contenuto nel volume di fornitura

## Accessori

### Avviso



↳ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.