

Fiche technique

Kit de support

Art. n°: 424417

BT-2P40

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Contenu	Fixation par serrage BT-P40, 2
Adapté pour groupe de produits	Barrières immatérielles de sécurité
	Cellules de sécurité
	Rideaux mesurants
Adapté pour	Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300
	Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
	Rideaux lumineux CML700i

Données mécaniques

Alésage 1, diamètre	M6
Alésage 2, diamètre	M6
Poids net	255 g
Modèle de pièce de fixation	Fixation par serrage
Type de fixation, côté installation	Montage en rainure
Type de fixation, côté appareil	Montage en rainure
Type de pièce de fixation	Adapté au montage dans des montants UDC-S2, DC-S2
	Serrable
Matériau de la pièce de fixation	Métallique

Classification

Numéro de tarif douanier	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

