

Folha de dados técnicos

Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional

N.º do art.: 50141253

KFX-L-10MLD-20

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Notas
- Outras informações
- Acessórios



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Série	KFX
Princípio de funcionamento	Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo	Fibra de transmissor e receptor
Aplicação	Aplicações gerais

Versão especial

Versão especial	Detecção de áreas
-----------------	-------------------

Dados óticos

Saída do feixe de luz	Lateral
Núcleo de fibra	Disposição mista de fibras
	Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra	Plástico
Diâmetro de fibra ativa	0,265 mm x 16 Unid.
Alcance com LV461	0 ... 150 mm
Alcance com LV462	0 ... 260 mm
Alcance com LV463	0 ... 450 mm
Alcance com LV463.XV	0 ... 675 mm
Alcance com LV463.XR	0 ... 810 mm
Alcance com LV463I.XR	0 ... 1.250 mm

Dados de medição

Diâmetro mínimo do objeto	1 mm
---------------------------	------

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Diâmetro de fora	2,2 mm
Peso líquido	27 g
Material do cabeçote	Plástico
Tipo	Fibras óticas de plástico com proteção contra dobras (KFX)
Comprimento da fibra	2.000 mm
Largura do campo de luz	4,24 mm
Material da bainha de fibra	PE
Fixação da cabeça de detecção	2 x M2
Raio de curvatura mínimo (dinâmico)	R25
Instalação	Standard
Amortecimento com $\lambda = 650$ nm	210 dB/km

Dados do ambiente


Temperatura ambiente, operação	-55 ... 70 °C
--------------------------------	---------------

Classificação

Número da pauta aduaneira	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



Notas

 Respeitar a utilização prevista!	
	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas. ⚠ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas. ⚠ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.

Outras informações

- Produtos adequados para a operação desta fibra ótica são os amplificadores de fibras óticas LV461, LV462B, assim como LV463, LV463.XV e LV463.XR.
- O alcance máximo é limitado pelo comprimento da fibra ótica.
- Alcance medido para um objeto branco (90% de remissão) com as seguintes configurações no amplificador de fibra ópticas:
 - tempo máx. de resposta
 - amplificação máx.
 - limiar de chaveamento mín.

Acessórios

Generalidades

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50117785 ** KLC-4530	Ferramenta	Tipo: Ferramenta de corte

** Incluído entre o material fornecido

Acessórios

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.