

Folha de dados técnicos


Cabo de conexão

N.º do art.: 50143055

KD PL-M12-5A-P0-150

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Diagramas de conexão



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	MD 748i
---------------	---------

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação	50 V CA / 60 V CC
--------------------	-------------------

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
-----------------	------------------

Tamanho da rosca	M12
------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Número de polos	5 polos
-----------------	---------

Codificação	Código L
-------------	----------

Versão	Axial
--------	-------

Conector redondo, LED	Não
-----------------------	-----

Características dos cabos

Número de fios	5 Unid.
----------------	---------

Seção transversal do fio	1,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Cor da bainha	Cinza
---------------	-------

Blindado	Sim
----------	-----

Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
----------------	-------------------------------------

Diâmetro do cabo (exterior)	8 mm
-----------------------------	------

Comprimento do cabo	15.000 mm
---------------------	-----------

Material da bainha	PUR
--------------------	-----

Isolamento do fio	PP
-------------------	----

Velocidade de traslado	Máx. 5 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 50 m/s ²
------------------------	---

Adequabilidade para correntes de arraste	Sim
--	-----

Dados mecânicos

Ciclos de flexão	10.000.000 Unid.
------------------	------------------

Raio de curvatura de instalação flexível, mín.	Min. 7,5 x diâmetro do cabo
--	-----------------------------

Raio de curvatura de instalação fixa, mín.	Min. 4 x diâmetro do cabo
--	---------------------------

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
-----------------	------------------

Tamanho da rosca	M12
------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Número de polos	5 polos
-----------------	---------

Codificação	Código L
-------------	----------

Versão	Axial
--------	-------

Conector redondo, LED	Não
-----------------------	-----

Pino

1	Marrom
---	--------


2	Branco
---	--------

3	Azul
---	------

4	Preto
---	-------

5	Cinza
---	-------

Cor do fio



Dados do ambiente

Temperatura ambiente em operação, instalação flexível	-30 ... 90 °C
---	---------------

Temperatura ambiente em operação, instalação fixa	-40 ... 90 °C
---	---------------

Certificações

Grau de proteção	IP 65
------------------	-------

IP 67

IP 69K

Certificações	c UL US
---------------	---------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
---------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

Diagramas de conexão

Esquema de fiação

