

## Fiche technique

### Pièce de fixation

Art. n°: 50148134  
BT 346M.5-180

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement




Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Adapté pour groupe de produits | Réflecteurs             |
| Adapté pour                    | Réflecteur (M)TKS 40x60 |

### Données mécaniques

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué         |
| Poids net                                            | 68 g                 |
| Modèle de pièce de fixation                          | Tôle de fixation     |
| Type de fixation, côté installation                  | Fixation traversante |
| Type de fixation, côté appareil                      | À visser             |
| Type de pièce de fixation                            | Rigide               |
| Matériau de la pièce de fixation                     | Métallique           |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 73181900 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279202 |
| ECLASS 8.0               | 27279202 |
| ECLASS 9.0               | 27273701 |
| ECLASS 10.0              | 27273701 |
| ECLASS 11.0              | 27273701 |
| ECLASS 12.0              | 27273701 |
| ECLASS 13.0              | 27273701 |
| ECLASS 14.0              | 27273701 |
| ECLASS 15.0              | 27273701 |
| ECLASS 16.0              | 27273701 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

