

## Hoja técnica

### Estación base

Código: 50138134

Base HS 6678

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Tipo</b>	Estación base
<b>Apropiado para</b>	HS 66x8

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

Tensión de alimentación $U_B$	4,75 ... 14 V, CC
-------------------------------	-------------------

### Interfaz

<b>Tipo</b>	RS 232
	USB, RS 232

#### RS 232

<b>Función</b>	Proceso
<b>Velocidad de transmisión</b>	9.600 ... 115.200 Bd
<b>Formato de datos</b>	Ajustable
<b>Bit de arranque</b>	1
<b>Bit de datos</b>	7,8
<b>Bit de stop</b>	1,2
<b>Paridad</b>	Ajustable
<b>Protocolo de transmisión</b>	Ajustable
<b>Codificación de datos</b>	ASCII

#### USB

<b>Función</b>	Proceso
<b>Modo de funcionamiento</b>	Emulación de puerto COM
	Emulación de teclado
<b>Especificación</b>	USB 2.0

### Conexión

<b>Número de conexiones</b>	2 Unidad(es)
<b>Bluetooth, alcance</b>	Clase 1 (por defecto: clase 2)
<b>Bluetooth, versión</b>	4.0

#### Conexión 1

<b>Función</b>	Interfaz de datos
	Interfaz de servicio
<b>Tipo de conexión</b>	RJ41

### Conexión 2

<b>Función</b>	Interfaz de datos
<b>Tipo de conexión</b>	Bluetooth

### Datos mecánicos

<b>Dimensiones (An x Al x L)</b>	90 mm x 78 mm x 230 mm
<b>Carcasa de plástico</b>	PC-ABS
<b>Peso neto</b>	298 g

### Datos ambientales

<b>Temperatura ambiente en servicio</b>	-20 ... 50 °C
<b>Temperatura ambiente en almacén</b>	-40 ... 70 °C

### Certificaciones


<b>Certificaciones</b>	c UL US
------------------------	---------

### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	84719000
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27289200
<b>ECLASS 8.0</b>	27289290
<b>ECLASS 9.0</b>	27289290
<b>ECLASS 10.0</b>	27280192
<b>ECLASS 11.0</b>	27280192
<b>ECLASS 12.0</b>	27280105
<b>ECLASS 13.0</b>	27280105
<b>ECLASS 14.0</b>	27280105
<b>ECLASS 15.0</b>	27280105
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros




## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Función	Interfaz de datos Interfaz de servicio
Tipo de conexión	RJ41

## Conexión eléctrica

Pin	Asignación de pines
1	ID de cable
2	+5 V CC
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / D+ USB
6	RTS RS 232 / n.c. USB
7	CTS RS 232 / D- USB
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V CC



### Conexión 2

Función	Interfaz de datos
Tipo de conexión	Bluetooth

## Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Verde, parpadeante	Conexión establecida
	Verde, luz continua	Tensión de trabajo presente
	Amarillo, parpadeante	Proceso de carga activo
	Amarillo, luz continua	Equipo correcto, fase de inicialización
	Azul, luz continua	Paging
	Amarillo con parpadeo rápido	Error del equipo
	Verde, luz continua	Completamente cargada