

Scheda tecnica dati

Connettore

Cod. art.: 50132254

D M12A-12P

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati elettrici

Dati di potenza

Corrente nominale di funzionamento 1.000 mA

Tensione nominale (DIN EN 60664-1) 30 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso (DIN EN 60664-1) 800 V

Collegamento

Numero di collegamenti 1 pezzo(i)

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo female

Materiale Metallo

Materiale corpo dell'impugnatura Plastica

Numero di poli 12 poli

Codifica Codifica A

Modello Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento Collegamento saldato

Proprietà del cavo

AWG 24

Dati meccanici

Apertura della chiave 18 mm

Peso netto 20 g

Cicli di innesto, max. > 50

Passaggio max. del cavo 6 ... 8 mm

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ECLASS 13.0 27440116

ECLASS 14.0 27440116

ECLASS 15.0 27440116

ECLASS 16.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo female

Materiale Metallo

Materiale corpo dell'impugnatura Plastica

Numero di poli 12 poli

Codifica Codifica A

Modello Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento Collegamento saldato