

## Fiche technique Système de montage

Art. n°: 50119324

BTU D12M.5-250

### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour groupe de produits	Fixations sur barre ronde
Adapté pour	BTU D12M-D12-A090
	BTU D12M-D12-B090

### Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Dimensions (Ø x L)	12 mm x 250 mm
Désignation normalisée de pièce de fixation, inox	V2A
Poids net	221 g
Couleur du boîtier	Argent
Modèle de pièce de fixation	Barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté installation	Serrable
Type de fixation, côté appareil	Serrable
Type de pièce de fixation	Rigide
Matériau de la pièce de fixation	Inox

### Classification

Numéro de tarif douanier	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100