

## Hoja técnica

# Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor

Código: 50117758

KFX-ETA-320

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Notas
- Para más información
- Accesorios



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Serie	KFX
Principio de funcionamiento	Autorreflexiva
Campo de aplicación	Detección de objetos de alta precisión

### Datos ópticos

Salida del haz de luz	Frontal
Núcleo de fibra	Núcleo monofibra
Material del núcleo de fibra	Plástico
Diámetro de fibra activa	0,25 mm
Alcance con LV461	0 ... 5 mm
Alcance con LV462	0 ... 8 mm
Alcance con LV463	0 ... 14 mm
Alcance con LV463.XV	0 ... 21 mm
Alcance con LV463.XR	0 ... 25 mm
Alcance con LV463I.XR	0 ... 38 mm

### Datos de medición

Diámetro mínimo de objeto	0,05 mm
---------------------------	---------

### Datos mecánicos

Diseño	Cilíndrico
Diámetro externo	1,25 mm
Peso neto	22 g
Material cabezal	Acero inoxidable
Tipo	Fibras ópticas de plástico con protección antitorsión (KFX)
Longitud de fibra	2.000 mm
Material de recubrimiento de fibra	PE
Fijación del cabezal de exploración	M3 x 0,5 mm
Radio de curvatura mínimo (en movimiento)	R10
Longitud del casquillo a la salida de luz	18 mm
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica	Sí
Tendido	Estándar
Atenuación con $\lambda = 650$ nm	210 dB/km

### Datos ambientales


Temperatura ambiente en servicio	-55 ... 70 °C
----------------------------------	---------------

### Clasificación

Número de arancel	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



A Núcleo de fibra de plástico Ø 0,25 mm x 2 uds.

D Protección antitorsión, PVC

B Arandela dentada Ø 6,4 mm

C Núm. de llave Ø 5 mm  
Espesor 2,2 mm

## Notas

	<b>¡Atención al uso conforme!</b>
	<p>⚠ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.</p> <p>⚠ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.</p> <p>⚠ Emplee el producto para el uso conforme definido.</p>

## Para más información

- Los productos adecuados para la operación de estas fibras ópticas son los amplificadores de fibra óptica LV461 y LV462B, así como LV463, LV463.XV y LV463.XR.
- El alcance máximo está limitado por la longitud de las fibras ópticas.
- Alcance medido sobre objeto blanco (reemisión del 90 %) con los siguientes ajustes en el amplificador de fibra óptica:
  - tiempo de respuesta máx.
  - amplificación máx.
  - umbral de comutación mín.

## Accesorios

### Generalidades

Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50135984	KF-PT-SS-619	Carcasa de protección Tipo de artículo: Tubo de protección para proteger mecánicamente a las fibras ópticas de plástico Apropiado para: Fibras ópticas de plástico Diámetro externo: 4,6 mm Diámetro interior: 3 mm Material: Acero inoxidable
	50117780	KL-M03	Lente supletoria Funciones: Enfoque del punto de luz Diámetro del punto de luz: 0,5 mm Distancia del foco: 8 mm Tipo de fijación: Enroscable
	50117783	KL-M03-1	Lente supletoria Funciones: Enfoque del punto de luz Diámetro del punto de luz: 2 mm Distancia del foco: 8 mm Tipo de fijación: Enroscable
	50117785 **	KLC-4530	Herramienta Tipo: Herramienta de corte

\*\* Incluido en el volumen de entrega

### Nota

	⚠ Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.
--	---