

Karta danych technicznych Mobilny czytnik kodów 2D

Nr art.: 50134980

HCR 210-C1-020/SET



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	HCR 210
zawarty	1x kabel łączący USB 2 m

Dane odczytywane

Czytelne rodzaje kodów	2/5 Interleaved
	Codabar
	Codablock
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	Data Matrix Code
	DotCode
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN Addendum
	GS1 Databar
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Omnidirectional
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar Truncated
Kod QR	UPC

Dane optyczne

Odległość odczytu	35 ... 400 mm
Źródło światła	LED, Biały
Rozdzielczość kamery poziomo	1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo	1.024 px
Kąt rozproszenia wiązki oś x	43 °
Kąt rozproszenia wiązki oś y	36 °
Kontrast kodu kreskowego (PCS)	30 %
Wielkość modułu	0,127 ... 0,508 mm

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	5 V, DC
Pobór mocy, maks.	2 W
Znamionowy prąd roboczy	260 mA

Interfejs

Rodzaj	RS 232, USB
--------	-------------

RS 232

Funkcja	Proces
---------	--------

USB

Funkcja	Proces
---------	--------

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	70 mm x 107 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	150 g

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-20 ... 60 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca)	5 ... 85 %

Klasyfikacja


ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Interfejs danych
Rodzaj przylącza	RJ41

Pin	Obsadzenie pinów
1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND



Przylącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów
5	CTS
6	RxD
7	n.c.
8	+5 V DC
9	n.c.
10	TxD

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	niebieski, 1x migające	Odczyt udany
	czerwony	Brak wyniku odczytu