

## Folha de dados técnicos

## Fita de código de barras

N.º do art.: 50040041

BCB G40 H47 L010

### Conteúdo

- Dados técnicos
- Código do artigo



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Adequado para | Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 300i |
|---------------|----------------------------------------------------------------|

Dados mecânicos

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Medição (A x C)                                | 47 mm x 10.000 mm                           |
| Dimensão de grade                              | 40 mm                                       |
| Peso líquido                                   | 137 g                                       |
| Caraterísticas mecânicas                       | Parcialmente resistente a produtos químicos |
|                                                | Resistente a raios UV                       |
|                                                | Resistente a riscos                         |
|                                                | Resistente ao atrito                        |
|                                                | Resistente à umidade                        |
| Adesivo                                        | Adesivo de acrilato                         |
| Resistência de aderência                       | 0,1 mm                                      |
| Processo de fabricação                         | Impressão digital                           |
| Resistência química (a 23 °C ao longo de 24 h) | Diesel                                      |
|                                                | Óleo de transformador                       |
|                                                | White spirit                                |
| Cura                                           | 72 h                                        |
| Proteção de superfície                         | Poliéster, fosco                            |

Dados do ambiente

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente, operação           | -40 ... 120 °C           |
| Temperatura de processamento             | 0 ... 45 °C              |
| Temperatura de processamento recomendada | 10 ... 25 °C             |
| Resistência                              | Luz UV                   |
|                                          | Spray de sal (150 h/5 %) |
|                                          | Umidade                  |
| Natureza da base                         | Limpo                    |
|                                          | Liso                     |
|                                          | Seco                     |
|                                          | Sem graxa                |

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4              | 27280190 |
| ECLASS 8.0                | 27280190 |
| ECLASS 9.0                | 27280192 |
| ECLASS 10.0               | 27280192 |
| ECLASS 11.0               | 27280192 |
| ECLASS 12.0               | 27280192 |
| ECLASS 13.0               | 27280192 |
| ECLASS 14.0               | 27280192 |
| ECLASS 15.0               | 27280192 |
| ETIM 5.0                  | EC002498 |
| ETIM 6.0                  | EC003015 |
| ETIM 7.0                  | EC003015 |
| ETIM 8.0                  | EC003015 |
| ETIM 9.0                  | EC003015 |
| ETIM 10.0                 | EC003015 |

Código do artigo

Nome do artigo: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB Fita de código de barras

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | Série<br>BCB: fita de códigos de barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AAA  | Grade / dimensão de grade<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BBB  | Altura da fita / altura especial<br>H25: altura 25 mm<br>H47: altura 47 mm<br>SH1: altura especial individual entre 20 - 32 mm<br>SH2: altura especial individual entre 33 - 47 mm<br>SH3: altura especial individual entre 48 - 70 mm<br>SH4: altura especial individual entre 71 - 140 mm                                                       |
| CCCC | Comprimento da fita / comprimento especial<br>Lxxx: comprimento da fita em mm<br>SL: comprimento especial                                                                                                                                                                                                                                         |
| DDDD | Opções<br>TWIN: duas fitas impressas de forma idêntica<br>MVS: Measurement Value Switch (cor vermelho)<br>MV0: Measurement Value Zero (cor amarelo)<br>ML: identificação da marca<br>RW: Reverse Winding (sentido de enrolamento alterado, o menor valor de posição está no interior do núcleo do enrolamento)<br>RK: Repair Kit (fita de reparo) |

Código do artigo

BCB Fita de código de barras

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E                                                                                | <p><b>Versão específica de cada cliente</b></p> <p>A: conteúdo do código ML = AA1 cor vermelho<br/>B: conteúdo do código ML = BB1 cor vermelho<br/>C: conteúdo do código ML = CC1 cor vermelho<br/>D: conteúdo do código ML = DD1 cor vermelho<br/>E: conteúdo do código ML = EE1 cor vermelho<br/>F: conteúdo do código ML = FF1 cor vermelho<br/>G: conteúdo do código ML = CC1 cor vermelho</p> |
| <p>Nota</p>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponíveis encontra-se na página da Leuze na Internet, em <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |