

Technisch gegevensblad Veiligheidslaserscanner

Art.-nr.: 53800103

RSL430-S

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Bediening en display
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

| | |
|-------------------|--|
| Serie | RSL 400 |
| Applicatie | Mobiele beveiliging van gevarenczones Mobiele beveiliging van zijvakken Stationaire beveiliging van gevarenczones Stationaire toegangsbeveiliging |

Functies

| | |
|-----------------|---|
| Functies | Dynamische beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar Gegevensuitvoer, parametreerbaar Opname in noodstop-keten Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar Veilige interne tijdvertraging Vier-velden-modus |
|-----------------|---|

Karakteristieke waarden

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Type | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFH_D | 9E-08 per uur |
| Gebruiksduur T_M | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 3, EN ISO 13849 |

Gegevens beveiligde zone

| | |
|--|-----------------------|
| Resolutie (instelbaar) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Minimaal instelbare reikwijdte | 50 mm |
| Aantal veldparen, omschakelbaar | 10 + 10 |
| Aantal quads, omschakelbaar | 10 + 10 |
| Aantal beveiligingsfuncties | 2 St. |
| Aantal onafhankelijk sensor-configuraties | 2 |
| Luminantiefactor, min. | 1,8 % |
| Reikwijdte | 0 ... 3 m |

Gegevens waarschuwingsveld

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Aantal veldparen | 10 + 10 |
| Reikwijdte | 0 ... 20 m |
| Objectgrootte | 150 mm x 150 mm |
| Luminantiefactor, min. | 10 % |

Optische gegevens

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Lichtbron | Laser, infrarood |
| Golflengte | 905 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Herhalingsfrequentie | 90 kHz |
| Hoekresolutie | 0,1 ° |
| Hoekbereik | 270 ° |

Elektrische gegevens

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bluscircuit | Overspanningsbeveiliging |
| Prestatiegegevens | |
| Voedingsspanning U_B | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| Stroomopname (onbelast), max. | 700 mA, (netdeel van 3 A gebruiken) |
| Opgenomen vermogen, max. | 17 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |

Uitgangen

| | |
|--|-------|
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 4 St. |
|--|-------|

Veiligheidsschakeluitgangen

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Schakelspanning high, min. | 20,8 V |
| Schakelspanning low, max. | 2 V |
| Spanningstype | DC |

Veiligheidsschakeluitgang 1

| | |
|---------------------|-----------------|
| Schakelement | Transistor, PNP |
|---------------------|-----------------|

Veiligheidsschakeluitgang 2

| | |
|---------------------|-----------------|
| Schakelement | Transistor, PNP |
|---------------------|-----------------|

Veiligheidsschakeluitgang 3

| | |
|---------------------|-----------------|
| Schakelement | Transistor, PNP |
|---------------------|-----------------|

Veiligheidsschakeluitgang 4

| | |
|---------------------|-----------------|
| Schakelement | Transistor, PNP |
|---------------------|-----------------|

Tijdgedrag

| | |
|----------------------|----------|
| Aanspreektijd | 80 ms, ≥ |
|----------------------|----------|

Interface service

| | |
|-------------|--------------------------|
| Type | Bluetooth, Ethernet, USB |
|-------------|--------------------------|

Ethernet

| | |
|--------------------|---|
| Functie | Configuratie/parametring TCP/IP |
| Aansluiting | Ronde stekker M12, 4-polig, D-gecodeerd |

Bluetooth

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Functie | Configuratie/parametring |
| Frequentieband | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Uitgestraald zendvermogen | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), klasse 2 |

USB

| | |
|----------------------------------|--|
| Functie | Configuratie/parametring |
| Aansluiting | USB 2.0 mini-B, contrastekker |
| Overdrachtssnelheid, max. | 12 Mbit/s |
| Kabellengte | ≤ 5m Grotere Kabellengten zijn mogelijk met actieve kabels. |

Aansluiting

Kabeleigenschappen

| | |
|-----------------------------|------|
| Kabelweerstand, max. | 15 Ω |
|-----------------------------|------|

Mechanische gegevens

| | |
|----------------------------------|---|
| Afmeting (b x h x l) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing metaal | Zinksplaatgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof/PC |
| Nettogewicht | 2.000 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat via optioneel bevestigingsonderdeel |

Technische gegevens

Bediening en display

| | |
|---------------------------------|---|
| Type weergave | Alfanumerieke weergave LED-indicatie |
| Aantal LED's | 6 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software Sensor Studio |
| Bedieningselementen | Software Sensor Studio |

Omgevingsgegevens

| | |
|--|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % |

Certificeringen

| | |
|--|--|
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Beschermingsgraad | III, EN 61140 |
| Goedkeuringen | c TÜV Süd US c UL US TÜV Süd |
| Testprocedure EMC volgens norm | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29 |
| US-patenten | US 10,304,307B US 7,656,917 B US 7,696,468 B |

Classificatie

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

Maten veiligheidslaserscanner met aansluitmodule



1 Scan-vlak

Maattekeningen

Afmetingen scanbereik



1 Referentiepunt voor afstandmeting en radius van beveiligde zone

Bediening en display

| LED | Display | Verklaring |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Uit | Apparaat uitgeschakeld |
| | rood, permanent aan | OSSD uit |
| | rood, knipperend | Storingen |
| 2 | groen, permanent aan | OSSD aan |
| | Uit | RES gedeactiveerd of RES geactiveerd en vrijgegeven |
| | geel, knipperend | Veiligheidszone bezet |
| 3 | geel, permanent aan | RES geactiveerd en geblokkeerd, maar gereed voor ontgrendeling, veiligheidszone vrij en evt. in keten opgenomen sensor vrijgeschakeld |
| | Uit | Waarschuingsveld vrij |
| | blauw, permanent aan | Waarschuingsveld onderbroken |
| 4 | Uit | Waarschuingsveld vrij |
| | blauw, permanent aan | Waarschuingsveld onderbroken |
| 5 | Uit | RES gedeactiveerd of RES geactiveerd en vrijgegeven |
| | geel, knipperend | Veiligheidszone bezet |
| | geel, permanent aan | RES geactiveerd en geblokkeerd, maar gereed voor ontgrendeling, veiligheidszone vrij en evt. in keten opgenomen sensor vrijgeschakeld |
| 6 | Uit | Apparaat uitgeschakeld |
| | rood, permanent aan | OSSD uit |
| | rood, knipperend | Storingen |
| | groen, permanent aan | OSSD aan |

Opmerkingen

Gebruiken voor het bedoeld gebruik!

Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.

Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Opmerkingen



LET OP! ONZICHTBARE LASERSTRAAL – LASERKLASSE 1



Het apparaat voldoet aan de eisen van IEC/EN 60825-1:2014 voor een product uit de **laserklasse 1** evenals de bepalingen van U.S. 21 CFR 1040.10 met de afwijking m.b.t. de Laser Notice No. 56 van 08-05-2019.


☞ De geldende wettelijke en lokale laserveiligheidsbepalingen opvolgen.

☞ Ingrepen en wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.

Het apparaat bevat geen door de gebruiker in te stellen of te onderhouden onderdelen.
Reparaties mogen uitsluitend door Leuze electronic GmbH + Co. KG worden uitgevoerd.

Toebehoren


Aansluittechniek - aansluitboxen

| | Art.-nr. | Benaming | Artikel | Beschrijving |
|--|----------|-------------|-----------------|---|
|  | 53800122 | CU429-10000 | Aansluiteenheid | Aantal aansluitingen: 2 St. Aansluiting 1: Kabel, 10.000 mm, PUR, 29 -draads Aansluiting 2: Ronde stekker, M12, D-gecodeerd, 5 -polig Kleur: zwart Type bevestiging: Bajonetsysteem |

Bevestigingstechniek - bevestigingshoekprofielen

| | Art.-nr. | Benaming | Artikel | Beschrijving |
|--|----------|----------|--------------------|---|
|  | 53800134 | BT840M | Montagehoekprofiel | Applicatie: Montage aan afgeschuinde 90°-hoek Kleur: geel, RAL 1021 Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar Materiaal: Metaal |
|  | 53800132 | BTF815M | Montagehoekprofiel | Applicatie: Montagehoekprofiel voor vloermontage Hoogte scanvlak: 150 mm Kleur: geel, RAL 1021 Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar Materiaal: Metaal |
|  | 53800133 | BTF830M | Montagehoekprofiel | Applicatie: Montagehoekprofiel voor vloermontage Hoogte scanvlak: 300 mm Kleur: geel, RAL 1021 Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar Materiaal: Metaal |

Bevestigingstechniek - overige

| | Art.-nr. | Benaming | Artikel | Beschrijving |
|--|----------|----------|----------------|---|
|  | 53800130 | BTU800M | Montagesysteem | Kleur: zwart Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar Materiaal: Metaal |

Toebehoren

Algemeen

| | Art.-nr. | Benaming | Artikel | Beschrijving |
|--|----------|----------------|---------------|--|
|  | 430400 | RS4-clean-Set1 | Set reiniging | Aantal reinigingsdoeken: 40 St. Inhoud reinigingsvloeistof: 150 ml Nettogewicht: 616 g |

Diensten

| | Art.-nr. | Benaming | Artikel | Beschrijving |
|---|----------|------------|------------------------------------|--|
|  | S981051 | CS40-I-141 | Veiligheidsinspectie | Details: Verificatie van een veiligheidslaserscanner-applicatie volgens huidige normen en richtlijnen, opnemen van de apparaat- en machinegegevens in een database, opstellen van een testprotocol per applicatie. Voorwaarden: Stoppen van de machine moet mogelijk zijn, ondersteuning door medewerkers van de klant en toegankelijkheid van de machine voor Leuze-medewerkers moet gewaarborgd zijn. |
|  | S981047 | CS40-S-141 | Ondersteuning bij de ingebruikname | Details: Voor veiligheidsapparaten, incl. nalooptijdmeting en eerste controle. Voorwaarden: Apparaten en verbindingskabels zijn al gemonteerd, prijs zonder reis- en event. overnachtingskosten. |

Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.