

## Karta danych technicznych

### Taśma z kodami kreskowymi

Nr art.: 50147202  
BCT G40 H47 L150

#### Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Przeznaczony dla | System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 300i |
|------------------|-------------------------------------------------------|

## Dane mechaniczne

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiar (H x L)                                   | 47 mm x 150.000 mm                                                                                                                                                    |
| Wymiar rastra                                    | 40 mm                                                                                                                                                                 |
| Masa netto                                       | 927 g                                                                                                                                                                 |
| Właściwości mechaniczne                          | odporny na wilgoć<br>odporny na wycieranie<br>odporny na zadrapania<br>Warunkowo odporny na promienie UV<br>z pewnymi zastrzeżeniami odporny na działanie chemikaliów |
| Klej                                             | Klej akrylowy                                                                                                                                                         |
| Grubość warstwy kleju                            | 0,035 mm                                                                                                                                                              |
| Procedura produkcji                              | Druk cyfrowy                                                                                                                                                          |
| Odporność chemiczna (przy 23°C przez ponad 24 h) | Benzyna testowa<br>Olej napędowy<br>Olej transformatorowy                                                                                                             |
| Twardnienie                                      | 24 h                                                                                                                                                                  |
| Ochrona powierzchni                              | Przezroczysty laminat polipropylenowy                                                                                                                                 |

## Parametry otoczenia

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -29 ... 93 °C                                               |
| Temperatura obróbki                 | 0 ... 45 °C                                                 |
| Zalecana temperatura obróbki        | 10 ... 25 °C                                                |
| Odporność                           | Mgła solna (150 h/5%)<br>Światło UV<br>Wilgotność powietrza |
| Właściwości podłoża                 | czysty<br>czysty od smarów<br>gładki<br>suchy               |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 90178010 |
| ECLASS 5.1.4        | 27280190 |
| ECLASS 8.0          | 27280190 |
| ECLASS 9.0          | 27280192 |
| ECLASS 10.0         | 27280192 |
| ECLASS 11.0         | 27280192 |
| ECLASS 12.0         | 27280192 |
| ECLASS 13.0         | 27280192 |
| ECLASS 14.0         | 27280192 |
| ECLASS 15.0         | 27280192 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |