

Technisch gegevensblad

Verdeelkabel

Art.-nr.: 520066

CB-M12-SCC2

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting

Afbeelding kan afwijken

Set bestaat uit

Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
1	150755	CB-M12-SC22	Verdeelkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, male, A-gecodeerd, 4 - polig Aansluiting 2: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 4 - polig Aansluiting 3: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 4 - polig Afgeschermd: Nee Kabellengte: 1.500 mm

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus-m Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus-ml Veiligheidslichtschermen COMPACTplus-m
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 3

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Kabeleigenschappen

Aantal aders	4 St.
Afgeschermd	Nee
Kabeluitvoering	Verdeelkabel
Kabellengte	1.500 mm

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Elektrische aansluiting

Aansluiting 3

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal