

Hoja técnica

Fibra óptica de plástico para funcionamiento unidireccional

Código: 50117767

KFX-LD-420

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Notas
- Para más información
- Accesorios



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Serie	KFX
Principio de funcionamiento	Principio unidireccional
Tipo de equipo	Fibra óptica emisora y receptor
Campo de aplicación	Detección de objetos precisa

Datos ópticos

Salida del haz de luz	Frontal
Núcleo de fibra	Núcleo monofibra
Material del núcleo de fibra	Plástico
Diámetro de fibra activo	0,5 mm
Alcance con LV461	0 ... 100 mm
Alcance con LV462	0 ... 175 mm
Alcance con LV463	0 ... 300 mm
Alcance con LV463.XV	0 ... 450 mm
Alcance con LV463.XR	0 ... 540 mm
Alcance con LV463I.XR	0 ... 810 mm

Datos de medición

Diámetro mínimo de objeto	0,05 mm
---------------------------	---------

Datos mecánicos


Diseño	Cilíndrico
Diámetro externo	1,25 mm
Peso neto	21 g
Material cabezal	Acero inoxidable
Tipo	Fibras ópticas de plástico con protección antitorsión (KFX)
Longitud de fibra	2.000 mm
Material de recubrimiento de fibra	PE
Fijación del cabezal de exploración	M4 x 0,7 mm
Radio de curvatura mínimo (en movimiento)	R15
Longitud del casquillo a la salida de luz	13 mm
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica	Sí
Tendido	Estándar
Atenuación con $\lambda = 650$ nm	210 dB/km

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-55 ... 70 °C
Clasificación	
Número de arancel	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



A Núcleo de fibra de plástico Ø 0,5 mm x 1 ud.
 B Arandela dentada Ø 8,3 mm
 C Núm. de llave Ø 8 mm
 Espesor 2,3 mm

D Protección antitorsión, PVC

Notas

	¡Atención al uso conforme!
	<ul style="list-style-type: none"> ↳ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas. ↳ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas. ↳ Emplee el producto para el uso conforme definido.

Para más información

- Los productos adecuados para la operación de estas fibras ópticas son los amplificadores de fibra óptica LV461 y LV462B, así como LV463, LV463.XV y LV463.XR.
- El alcance máximo está limitado por la longitud de las fibras ópticas.
- Alcance medido sobre objeto blanco (reemisión del 90 %) con los siguientes ajustes en el amplificador de fibra óptica:
 - tiempo de respuesta máx.
 - amplificación máx.
 - umbral de comutación mín.

Accesorios

Generalidades

Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50135984	KF-PT-SS-619	Carcasa de protección Tipo de artículo: Tubo de protección para proteger mecánicamente a las fibras ópticas de plástico Apropiado para: Fibras ópticas de plástico Diámetro externo: 4,6 mm Diámetro interior: 3 mm Material: Acero inoxidable
	50117779	KL-M02	Lente supletoria Funciones: Colimado Tipo de fijación: Enroscable
	50117784	KL-M06	Lente supletoria Funciones: Colimado Tipo de fijación: Enroscable
	50117782	KL-SM02	Lente supletoria Funciones: Desvío de 90° Tipo de fijación: Enroscable
	50117785 **	KLC-4530	Herramienta Tipo: Herramienta de corte

** Incluido en el volumen de entrega

Nota

	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.
--	---