

## Fiche technique

### Câble de liaison

Art. n°: 50130904

KDS U-M8-3A-M8-3A-P1-015

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Application | Résistant à l'huile/aux lubrifiants |
|-------------|-------------------------------------|

Connexion

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion 1                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| Type de connexion                                   | Connecteur rond                                                                                                                                                                                                 |
| Taille du filetage                                  | M8                                                                                                                                                                                                              |
| Type                                                | Prise femelle                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre de pôles                                     | 3 pôles                                                                                                                                                                                                         |
| Modèle                                              | Axiale                                                                                                                                                                                                          |
| Connecteur rond, LED                                | Non                                                                                                                                                                                                             |
| Connexion 2                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| Type de connexion                                   | Connecteur rond                                                                                                                                                                                                 |
| Taille du filetage                                  | M8                                                                                                                                                                                                              |
| Type                                                | Prise mâle                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre de pôles                                     | 3 pôles                                                                                                                                                                                                         |
| Modèle                                              | Axiale                                                                                                                                                                                                          |
| Propriétés du câble                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de brins                                     | 3 pièce(s)                                                                                                                                                                                                      |
| Section des brins                                   | 0,25 mm²                                                                                                                                                                                                        |
| AWG                                                 | 24                                                                                                                                                                                                              |
| Couleur de la gaine                                 | Noir                                                                                                                                                                                                            |
| Blindé                                              | Non                                                                                                                                                                                                             |
| Sans silicone                                       | Oui                                                                                                                                                                                                             |
| Modèle de câble                                     | Câble de liaison                                                                                                                                                                                                |
| Diamètre (extérieur) du câble                       | 4,3 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de câble                                   | 1.500 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Matériau de gaine                                   | PUR                                                                                                                                                                                                             |
| Isolation des brins                                 | PUR                                                                                                                                                                                                             |
| Vitesse d'avance                                    | 3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 5 m/s²                                                                                                                  |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Oui                                                                                                                                                                                                             |
| Propriétés de la gaine extérieure                   | Sans CFC, sans cadmium, sans silicone, sans halogène et sans plomb, mat, à faible adhérence, résistant à l'abrasion, facilement usinable par machines                                                           |
| Résistance de la gaine extérieure                   | Résistance à l'hydrolyse et aux microbes, bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 0472 Partie 803 Test B, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2 |
| Capacité en torsion                                 | ± 180° / m (2 millions de cycles max. avec 35 cycles / min)                                                                                                                                                     |

Données mécaniques

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Ouverture de clé                           | 9 mm                               |
| Poids net                                  | 45 g                               |
| Flexions répétées                          | 5.000.000 pièce(s)                 |
| Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble |
| Rayon de courbure pour pose fixe, min.     | Au moins 5 x le diamètre du câble  |

Commande et affichage

Caractéristiques ambiantes

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement, pose flexible | -25 ... 80 °C |
| Température ambiante, fonctionnement, pose fixe     | -40 ... 80 °C |

Certifications

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Indice de protection | IP 65   |
|                      | IP 67   |
| Homologations        | c UL US |
| Numéro de fichier UL | E366145 |

Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

Raccordement électrique

Connexion 1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Type de connexion    | Connecteur rond |
| Taille du filetage   | M8              |
| Type                 | Prise femelle   |
| Nombre de pôles      | 3 pôles         |
| Modèle               | Axiale          |
| Connecteur rond, LED | Non             |

Raccordement électrique

Connexion 2

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M8              |
| Type               | Prise mâle      |
| Nombre de pôles    | 3 pôles         |
| Modèle             | Axiale          |

Schémas de connexions

Schéma de câblage

