

Hoja técnica

Estación base

Código: 50143595

Base IT 1472g

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación
- Accesorios



La figura puede variar



Bluetooth®

Datos técnicos

Datos básicos

Tipo	Estación base
Apropiado para	Lectores de código 2D manuales serie IT 1472g

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de alimentación U _B	4,75 ... 5,25 V, CC
--	---------------------

Interfaz

Tipo	PS/2
	RS 232
	USB

Conección

Número de conexiones	3 Unidad(es)
----------------------	--------------

Bluetooth, alcance	Clase 2
--------------------	---------

Bluetooth, versión	4.2
--------------------	-----

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de configuración
	Interfaz de datos

Tipo de conexión	RJ41
-------------------------	------

Conexión 2

Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de configuración
	Interfaz de datos

Tipo de conexión	Conector jack hembra
-------------------------	----------------------

Conexión 3

Tipo de conexión	Bluetooth
-------------------------	-----------

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	100 mm x 84 mm x 132 mm
Carcasa de plástico	UL 94-V0
Peso neto	200 g

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén	-40 ... 60 °C

Clasificación

Número de arancel	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Conexión eléctrica


Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de configuración
	Interfaz de datos

Tipo de conexión	RJ41
-------------------------	------

Pin Asignación de pines

Pin	Asignación de pines
1	Blindaje
2	ID de cable
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Conexión eléctrica

Conexión 2

Función	Alimentación de tensión Interfaz de configuración Interfaz de datos
Tipo de conexión	Conector jack hembra
Diámetro	5,4
Número de polos	2 polos

Conexión 3

Función	Interfaz de configuración Interfaz de datos
Tipo de conexión	Bluetooth

Operación e Indicación


LED	Display	Significado
1	Rojo, 1 parpadeante Rojo, luz continua	Transmisión de datos activa Disponibilidad
2	Verde, parpadeante Verde, luz continua	Proceso de carga activo Batería cargada

Accesorios

Sistema de conexión - Unidad de conexión

Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Tensión de alimentación: 18 ... 30 V, CC Consumo de corriente, máx.: 300 mA Interfaz: RS 232, PROFINET Conexiones: 6 Unidad(es) Índice de protección: IP 65

Sistema de conexión - Cables de interconexión

Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50113397	KB JST-HS-300	Aplicación: Resistente a sustancias químicas Apropiado para interfaz: RS 232 Conexión 1: Conector JST ZHR Conexión 2: Sub-D, Axial, Conector macho, 9 polos Apantallado: Sí Longitud de cable: 300 mm Material de cubierta: PUR

Fuentes de alimentación

Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación enchufable Salida: 5 V CC, 1 A Entrada: 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Accesorios

Nota



↳ Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.