

Fiche technique

Colonne de signalisation

Art. n°: 50149105
TL305-ROGB-M12



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Accessoires



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	TL 305
Contenu	1 écrou M30
	1 joint plat en caoutchouc
Type de signalisation	Optique

Données électriques

Données de puissance	
Tension d'alimentation U _N	24 V, CC
Consommation, max.	160 mA
Entrées	
Nombre d'entrées de commutation numériques	4 pièce(s)

Entrées de commutation	
Type	Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min.	24 V
Tension de commutation low max.	0 V
Type de tension	CC
Entrée de commutation numérique 1	
Affectation	Connexion 1, broche 1
Fonction	Couleur d'éclairage (verte) par commande de la broche
Entrée de commutation numérique 2	
Affectation	Connexion 1, broche 2
Fonction	Couleur d'éclairage (orange) par commande de la broche
Entrée de commutation numérique 3	
Affectation	Connexion 1, broche 5
Fonction	Couleur d'éclairage (bleue) par commande de la broche
Entrée de commutation numérique 4	
Affectation	Connexion 1, broche 6
Fonction	Couleur d'éclairage (rouge) par commande de la broche

Connexion

Nombre de connexions	1 pièce(s)
Connexion 1	
Fonction	Alimentation en tension
	Couleur d'éclairage par commande des broches
	Signal IN
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A

Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Taille du filetage	M30 x 1,5 mm
Dimensions (Ø x L)	50,6 mm x 212 mm
Matériau du boîtier	Métallique
Boîtier métallique	Aluminium anodisé
Matériau de la surface lumineuse	PolycarbonatePlastique
Poids net	310 g
Couleur du boîtier	Gris
Type d'agent lumineux	LED/24V
Modules de calotte	4 pièces préconfectionnées
Séquence de signalisation	Lumière permanente
Angle de rayonnement	360°
Ordre des modules (ascendant)	bleu, vert, orange, rouge

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage	0 ... 50 °C

Certifications


Indice de protection	IP 65
Classe de protection	III
Homologations	UL

Classification

ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres




Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Couleur d'éclairage par commande des broches
	Signal IN
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A

Broche	Affectation des broches	Couleur de brin
1	LED verte	Blanc
2	LED orange	Brun
3	n.c.	Vert
4	n.c.	Jaune
5	LED bleue	Gris
6	LED rouge	Rose
7	GND	Bleu
8	n.c.	Rouge



Accessoires

Connectique - Câbles de raccordement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	Câble de raccordement	Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 8 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR

Inhibition - Systèmes de montage

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50149111	TL305-AC.MB1	Élément de colonne de signalisation	Forme: En L Modèle: Équerre en L Fixation, côté installation: À visser

Montage

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50149110	TL305-AC.EP.100	Élément de colonne de signalisation	Forme: Cylindrique Diamètre: 35 mm Modèle: Tube d'extension Fixation, côté installation: À visser
	50149109	TL305-AC.MF.65	Élément de colonne de signalisation	Forme: Cylindrique Diamètre: 98 mm Modèle: Socle de montage Fixation, côté installation: À visser

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.