

Scheda tecnica dati

Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggiò

Cod. art.: 50150211

KF-ET-650

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Ulteriori informazioni
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Serie	KF
Principio di funzionamento	Principio di tasteggiò
Campo di applicazione	Applicazioni generali

Dati ottici

Uscita del raggio di luce	Frontale
Nucleo della fibra	Disposizione delle fibre di 50%/50%
Materiale nucleo delle fibre	Plastica
Diametro fibra attivo	1 mm
Portata con LV461	0 ... 80 mm
Portata con LV462	0 ... 140 mm
Portata con LV463	0 ... 200 mm
Portata con LV463.XV	0 ... 300 mm
Portata con LV463.XR	0 ... 360 mm
Portata con LV463I.XR	0 ... 360 mm

Dati di misura


Diametro minimo dell'oggetto	0,2 mm
------------------------------	--------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cilindrica
Diametro esterno	2,2 mm
Peso netto	48 g
Materiale della testa	Acciaio inox
Tipo	Fibre ottiche in plastica (KF)
Lunghezza delle fibre	5.000 mm
Materiale guaina della fibra	PE
Fissaggio del tastatore	M6 x 0,75 mm
Raggio di curvatura minimo (mobile)	R25
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio	20,5 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica	Si
Posa	Standard
Attenuazione con $\lambda = 650$ nm	210 dB/km

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



A Ø 1,0 mm nucleo in fibra di vetro x 2

B Rondella dentata Ø 11 mm

C Apertura della chiave Ø 10 mm
Spessore 2,5 mm

Avvisi


	Rispettare l'uso previsto!
	<p>⚠ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.</p> <p>⚠ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.</p> <p>⚠ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.</p>

Ulteriori informazioni

- Gli amplificatori per fibre ottiche LV461, LV462B e LV463, LV463.XV e LV463.XR sono prodotti adatti al funzionamento di questa fibra ottica.
- La portata massima è limitata dalla lunghezza della fibra ottica.
- Portata misurata su un oggetto bianco (remissione del 90%) con le seguenti impostazioni dell'amplificatore a fibre ottiche:
 - Tempo max di risposta
 - Amplificazione max
 - Soglia min. di commutazione

Accessori

Generalità

Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50135984	KF-PT-SS-619	Alloggiamento di protezione Tipo di articolo: Tubo di protezione per la protezione meccanica delle fibre ottiche in plastica Idoneo per: Fibre ottiche in plastica Diametro esterno: 4,6 mm Diametro interno: 3 mm Materiale: Acciaio inox
	50117781	KL-M04	Lente applicabile Funzioni: Messa a fuoco del punto luminoso Diametro del punto luminoso: 0,7 mm Distanza focale: 10 mm Tipo di fissaggio: Avvitabile
	50117785 **	KLC-4530	Attrezzo Tipo: Utensile di taglio

** Contenuto nel volume di fornitura

Avviso	
	⚠ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.