

## Folha de dados técnicos

### Refletor

N.º do art.: 50114363

TKS 40x60.UV.HT

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Versão especial

Versão especial	Resistente ao calor
-----------------	---------------------

### Dados mecânicos

Execução	Retangular
Depende do sentido	Não
Tamanho de microprisma triplo	4 mm
Dimensão de montagem, largura	41 mm
Dimensão de montagem, altura	60 mm
Dimensão de montagem, espessura	8 mm
Superfície refletora, altura	56 mm
Superfície refletora, largura	37 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Material do substrato	Plástico
Com mudança de polarização	Sim
Nomenclatura química, material refletor	PMMA8N
Estrutura, superfície ativa	Triple
Revestimento	Proteção UV
Peso líquido	14 g
Tipo de fixação	Colável
	Fixação de passagem

### Certificações

Grau de proteção	IP 40
------------------	-------

### Classificação

Número da pauta aduaneira	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 120 °C
--------------------------------	----------------

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

