

Folha de dados técnicos

Refletor

N.º do art.: 50110282

TKS 10x32

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados mecânicos

| | |
|---|--------------------------------|
| Execução | Retangular |
| Depende do sentido | Não |
| Tamanho de microprisma triplo | 2,3 mm |
| Dimensão de montagem, largura | 12,5 mm |
| Dimensão de montagem, altura | 54 mm |
| Dimensão de montagem, espessura | 6,3 mm |
| Superfície refletora, altura | 32 mm |
| Superfície refletora, largura | 10 mm |
| Material do espelho reflexivo | Plástico |
| Material do substrato | Plástico |
| Com mudança de polarização | Sim |
| Nomenclatura química, material refletor | PMMA8N |
| Estrutura, superfície ativa | Triple |
| Peso líquido | 3 g |
| Tipo de fixação | Colável Fixação de passagem |

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |

Dados do ambiente

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 65 °C |
|--------------------------------|---------------|

Certificações

| | |
|------------------|-------|
| Grau de proteção | IP 67 |
|------------------|-------|

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

