

Scheda tecnica dati

Nastro a codici a barre

Cod. art.: 50149344

BCT G40 H25 L090

Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 300i
------------	---

Dati meccanici

Dimensione (H x L)	25 mm x 90.000 mm
Dimensioni di reticolo	40 mm
Caratteristiche meccaniche	Antigraffio
	Indelebile
	Parzialmente resistente ai raggi UV
	Resistente all'umidità
Adesivo	Colla acrilica
	Forza dell'adesivo
	0,035 mm
	Metodo di produzione
Resistenza alle sostanze chimiche (controllo eseguito a 23 °C per 24 h)	Stampa digitale
	Benzina solvente
	Gasolio
	Olio per trasformatori
Indurimento	24 h
Protezione della superficie	Laminato trasparente in polipropilene

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-29 ... 93 °C
Temperatura di lavorazione	0 ... 45 °C
Temperatura di lavorazione consigliata	10 ... 25 °C
Resistenza	Luce UV
	Nebbia salina (150 h/5 %)
	Umidità dell'aria
Proprietà di base	Asciutto
	Liscio
	Pulito
	Senza grasso

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90178010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015