

## Scheda tecnica dati

### Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale

Cod. art.: 50117738

KF-LE-220

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Ulteriori informazioni
- Accessori



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Serie                      | KF                                          |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento                    |
| Tipo di dispositivo        | Fibra di trasmissione e ricezione           |
| Campo di applicazione      | Riconoscimento di oggetti altamente preciso |

### Dati ottici

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Uscita del raggio di luce    | Frontale                 |
| Nucleo della fibra           | Nucleo di fibra semplice |
| Materiale nucleo delle fibre | Plastica                 |
| Diametro fibra attivo        | 0,25 mm                  |
| Portata con LV461            | 0 ... 18 mm              |
| Portata con LV462            | 0 ... 30 mm              |
| Portata con LV463            | 0 ... 54 mm              |
| Portata con LV463.XV         | 0 ... 80 mm              |
| Portata con LV463.XR         | 0 ... 95 mm              |
| Portata con LV463L.XR        | 0 ... 145 mm             |

### Dati di misura

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Diametro minimo dell'oggetto | 0,03 mm |
|------------------------------|---------|

### Dati meccanici

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Forma costruttiva                              | Cilindrica                     |
| Diametro esterno                               | 1 mm                           |
| Peso netto                                     | 15 g                           |
| Materiale della testa                          | Acciaio inox                   |
| Tipo                                           | Fibre ottiche in plastica (KF) |
| Lunghezza delle fibre                          | 2.000 mm                       |
| Materiale guaina della fibra                   | PE                             |
| Fissaggio del tastatore                        | Ø 2 mm                         |
| Raggio di curvatura minimo (mobile)            | R10                            |
| Lunghezza della bussola all'uscita del fascio  | 15 mm                          |
| Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | No                             |
| Posa                                           | Standard                       |
| Attenuazione con $\lambda = 650$ nm            | 210 dB/km                      |

### Dati ambientali


Temperatura ambiente, funzionamento -55 ... 70 °C

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4             | 27270905 |
| ECLASS 8.0               | 27270905 |
| ECLASS 9.0               | 27270905 |
| ECLASS 10.0              | 27270905 |
| ECLASS 11.0              | 27273606 |
| ECLASS 12.0              | 27273606 |
| ECLASS 13.0              | 27273606 |
| ECLASS 14.0              | 27273606 |
| ECLASS 15.0              | 27273606 |
| ETIM 5.0                 | EC002651 |
| ETIM 6.0                 | EC002651 |
| ETIM 7.0                 | EC002651 |
| ETIM 8.0                 | EC002651 |
| ETIM 9.0                 | EC002651 |
| ETIM 10.0                | EC002651 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



A Ø 0,25 mm anima in fibra sintetica x 1 pezzo

## Avvisi

**Rispettare l'uso previsto!**

- ⚠ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ⚠ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ⚠ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

## Ulteriori informazioni

- Gli amplificatori per fibre ottiche LV461, LV462B e LV463, LV463.XV e LV463.XR sono prodotti adatti al funzionamento di questa fibra ottica.
- La portata massima è limitata dalla lunghezza della fibra ottica.
- Portata misurata su un oggetto bianco (remissione del 90%) con le seguenti impostazioni dell'amplificatore a fibre ottiche:
  - Tempo max di risposta
  - Amplificazione max
  - Soglia min. di commutazione

## Accessori

## Generalità

|                                                                                    | Cod. art.   | Designazione | Articolo                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135984    | KF-PT-SS-619 | Alloggiamento di protezione | Tipo di articolo: Tubo di protezione per la protezione meccanica delle fibre ottiche in plastica<br>Idoneo per: Fibre ottiche in plastica<br>Diametro esterno: 4,6 mm<br>Diametro interno: 3 mm<br>Materiale: Acciaio inox |
|  | 50117785 ** | KLC-4530     | Attrezzo                    | Tipo: Utensile di taglio                                                                                                                                                                                                   |

\*\* Contenuto nel volume di fornitura

## Avviso



- ⚠ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.