

## Hoja técnica

### Transmisión óptica de datos

Código: 50106252

DDLS 200/80.1-20-W



La figura puede variar

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación
- Receptores apropiados



Datos técnicos

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos básicos    |                                                                                                                                             |
| Serie            | DDLS 200                                                                                                                                    |
| Versión especial |                                                                                                                                             |
| Versión especial | Funcionamiento de ejes ópticos para-<br>lelos<br>No hay interferencia a través de superfi-<br>cies reflectantes<br>Versión con gran angular |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Datos ópticos             |                   |
| Zona de trabajo           | 200 ... 80.000 mm |
| Fuente de luz             | LED               |
| Frecuencia de transmisión | F1                |
| Ángulo de apertura        | 2 °               |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Datos eléctricos                       |                 |
| Datos de potencia                      |                 |
| Tensión de alimentación U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, CC |
| Entradas                               |                 |
| Número de entradas digitales           | 1 Unidad(es)    |
| Salidas                                |                 |
| Número de salidas digitales            | 1 Unidad(es)    |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Interfaz                 |                    |
| Tipo                     | RS 422, Interbus-S |
| Interbus-S               |                    |
| Velocidad de transmisión | 2 Mbit/s           |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Conexión             |              |
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
| Conexión 1           |              |
| Tipo de conexión     | Borne        |
| Prensacables         | M16          |
| Número de polos      | 8 polos      |
| Conexión 2           |              |
| Tipo de conexión     | Borne        |
| Prensacables         | M16          |
| Número de polos      | 10 polos     |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Datos mecánicos           |                                |
| Dimensiones (An x Al x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Material de carcasa       | Metal                          |
| Peso neto                 | 1.245 g                        |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Operación e Indicación |                          |
| Tipo de indicación     | Gráfico de barras<br>LED |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Datos ambientales                |               |
| Temperatura ambiente en servicio | -5 ... 50 °C  |
| Temperatura ambiente en almacén  | -30 ... 70 °C |

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Certificaciones                         |                                        |
| Índice de protección                    | IP 65                                  |
| Certificaciones                         | c UL US                                |
| Método de prueba CEM según norma        | EN 61000-6-2:2005<br>EN 61000-6-4:2001 |
| Método de prueba ruido según norma      | EN 60068-2-64                          |
| Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6                           |
| Método de prueba choque según norma     | EN 60068-2-27<br>EN 60068-2-29         |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Clasificación     |          |
| Número de arancel | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4      | 19039001 |
| ECLASS 8.0        | 19179090 |
| ECLASS 9.0        | 19179090 |
| ECLASS 10.0       | 19170506 |
| ECLASS 11.0       | 19170506 |
| ECLASS 12.0       | 19170506 |
| ECLASS 13.0       | 19170506 |
| ECLASS 14.0       | 19170506 |
| ECLASS 15.0       | 19170506 |
| ETIM 5.0          | EC000515 |
| ETIM 6.0          | EC000515 |
| ETIM 7.0          | EC000515 |
| ETIM 8.0          | EC000515 |
| ETIM 9.0          | EC000515 |
| ETIM 10.0         | EC000515 |

Conexión eléctrica

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Conexión 1       |                         |
| Función          | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Borne                   |
| Prensacables     | M16                     |
| Número de polos  | 8 polos                 |

## Conexión eléctrica

| Borne | Asignación |
|-------|------------|
| 1     | OUT WARN   |
| 2     | PE         |
| 3     | GND        |
| 4     | VIN        |
| 5     | IN 1       |
| 6     | PE         |
| 7     | GND        |
| 8     | VIN        |

### Conexión 2

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Función          | Interfaz de datos |
| Tipo de conexión | Borne             |
| Prensacables     | M16               |
| Número de polos  | 10 polos          |

| Borne | Asignación |
|-------|------------|
| 1     | COM        |
| 2     | /DI1       |
| 3     | DI1        |
| 4     | /DO1       |
| 5     | DO1        |
| 6     | COM        |
| 7     | /DO2       |
| 8     | DO2        |
| 9     | /DI2       |
| 10    | DI2        |

## Operación e Indicación

| LED | Display | Significado            |
|-----|---------|------------------------|
| 1   | Verde   | Modo de funcionamiento |
| 2   | Verde   | PWR                    |
| 3   | Verde   | TRANSMIT DATA (Tx)     |
| 4   | Verde   | RECEIVE DATA (Rx)      |

## Receptores apropiados

|                                                                                     | Código   | Denominación       | Artículo                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50106253 | DDLS 200/80.2-20-W | Transmisión óptica de datos | Versión especial: Versión con gran angular, Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, No hay interferencia a través de superficies reflectantes<br>Zona de trabajo: 200 ... 80.000 mm<br>Frecuencia de transmisión: F2<br>Interfaz: RS 422, Interbus-S<br>Conexión: Borne, M16 |