

## Hoja técnica

### Reflector

Código: 50145863

TKZ 13-30 SET

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Incluye	100
Apropiado para	Fotocélulas reflexivas PRK

### Datos mecánicos

Diseño	Redondo
Medida de montaje, espesor	17,6 mm
Medida de montaje, diámetro	31 mm
Superficie de reflexión, diámetro	15 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PA
Peso neto	131 g
Tipo de fijación	Clip
Tipo de reflector	Reflector
Apropiado para diámetro del orificio de	12,5 ... 13,5 mm
Apropiado para espesor del material de	0,8 ... 5 mm

### Clasificación

Número de arancel	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-35 ... 45 °C
Temperatura de procesamiento	5 ... 45 °C

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

