

Scheda tecnica dati Torretta di segnalazione

Cod. art.: 50149107

TL305-ROGBW-M12

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Serie	TL 305
Contiene	1x dado M30 1x guarnizione piatta di gomma
Tipo di segnalazione	Ottico

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U_B	24 V, CC
Corrente assorbita, max.	185 mA

Ingressi

Numero di ingressi di commutazione digitali	5 pezzo(i)
---	------------

Ingressi di commutazione

Tipo	Ingresso di commutazione digitale
------	-----------------------------------

Tensione di commutazione high min.	24 V
------------------------------------	------

Tensione di commutazione low max.	0 V
-----------------------------------	-----

Tipo di tensione	CC
------------------	----

Ingresso di commutazione digitale 1

Assegnazione	Collegamento 1, pin 1
Funzione	Colore luce (verde) mediante attivazione del pin

Ingresso di commutazione digitale 2

Assegnazione	Collegamento 1, pin 2
Funzione	Colore luce (arancione) mediante attivazione del pin

Ingresso di commutazione digitale 3

Assegnazione	Collegamento 1, pin 4
Funzione	Colore luce (bianco) mediante attivazione del pin

Ingresso di commutazione digitale 4

Assegnazione	Collegamento 1, pin 5
Funzione	Colore luce (blu) mediante attivazione del pin

Ingresso di commutazione digitale 5

Assegnazione	Collegamento 1, pin 6
Funzione	Colore luce (rosso) mediante attivazione del pin

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione Colore della luce mediante attivazione dei pin Segnale IN
----------	---

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------

Grandezza della filettatura	M12
-----------------------------	-----

Tipo	male
------	------

Materiale	Metallo
-----------	---------

Numero di poli	8 poli
----------------	--------

Codifica	Codifica A
----------	------------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cilindrica
Grandezza della filettatura	M30 x 1,5 mm
Dimensioni (\varnothing x L)	50,6 mm x 259 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Alloggiamento in metallo	Alluminio anodizzato
Materiale della superficie luminosa	PolycarbonatoPlastica
Peso netto	350 g
Colore dell'alloggiamento	Grigio
Tipo di illuminazione	LED/24V
Moduli calotta	5 pezzi preassemblati
Rappresentazione del segnale	Luce permanente
Angolo di emissione	360°
Ordine dei moduli (crescente)	bianco, blu, verde, arancione, rosso

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 50 °C
-------------------------------------	-------------

Temperatura ambiente, stoccaggio	0 ... 50 °C
----------------------------------	-------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 65
---------------------	-------

Classe di protezione	III
----------------------	-----

Omologazioni	UL
--------------	----

Classificazione

ECLASS 5.1.4	27371230
--------------	----------

ECLASS 8.0	27371230
------------	----------

ECLASS 9.0	27371230
------------	----------

ECLASS 10.0	27371230
-------------	----------

ECLASS 11.0	27371230
-------------	----------

ECLASS 12.0	27371230
-------------	----------

ECLASS 13.0	27371230
-------------	----------

ECLASS 14.0	27371230
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001042
----------	----------

ETIM 6.0	EC001042
----------	----------


ETIM 7.0	EC001042
----------	----------

ETIM 8.0	EC001042
----------	----------

ETIM 9.0	EC001042
----------	----------

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Colore della luce mediante attivazione dei pin
	Segnale IN
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A

Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin	Colore del conduttore
1	LED verde	Bianco
2	LED arancione	Marrone
3	n.c.	Verde
4	LED bianco	Giallo
5	LED blu	Grigio
6	LED rosso	Rosa
7	GND	Blu
8	n.c.	Rosso



Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 8 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

Muting - Sistemi di montaggio

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50149111	TL305-AC.MB1	Elemento torretta di segnalazione	Forma costruttiva: Forma ad L Modello: Angolo ad L Fissaggio, lato impianto: Avvitabile

Montaggio

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50149110	TL305-AC.EP.100	Elemento torretta di segnalazione	Forma costruttiva: Cilindrica Diametro: 35 mm Modello: Tubo di prolungamento Fissaggio, lato impianto: Avvitabile
	50149109	TL305-AC.MF.65	Elemento torretta di segnalazione	Forma costruttiva: Cilindrica Diametro: 98 mm Modello: Piede di montaggio Fissaggio, lato impianto: Avvitabile

Accessori

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.