

## Folha de dados técnicos

### Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional

N.º do art.: 50117750

KF-LY-77TZ-20

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Notas
- Outras informações
- Acessórios



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Série	KF
Princípio de funcionamento	Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo	Fibra de transmissor e receptor
Aplicação	Aplicações gerais

### Dados óticos

Saída do feixe de luz	Lateral
Núcleo de fibra	Núcleo de fibra única
Material do núcleo de fibra	Plástico
Diâmetro de fibra ativa	1 mm
Alcance com LV461	0 ... 250 mm
Alcance com LV462	0 ... 430 mm
Alcance com LV463	0 ... 750 mm
Alcance com LV463.XV	0 ... 1.125 mm
Alcance com LV463.XR	0 ... 1.350 mm
Alcance com LV463I.XR	0 ... 2.025 mm

### Dados de medição

Diâmetro mínimo do objeto	0,5 mm
---------------------------	--------

### Dados mecânicos


Execução	Cilíndrico
Diâmetro de fora	2,2 mm
Peso líquido	31 g
Material do cabeçote	Aço inox
Tipo	Fibras ópticas de plástico (KF)
Comprimento da fibra	2.000 mm
Material da bainha de fibra	PE
Fixação da cabeça de detecção	M4
Raio de curvatura mínimo (dinâmico)	R2
Rosca métrica na manga de fibra ótica	Não
Instalação	Flexível
Amortecimento com $\lambda = 650$ nm	210 dB/km

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 70 °C
<b>Classificação</b>	
Número da pauta aduaneira	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



## Notas

	<b>Respeitar a utilização prevista!</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.</li> <li>⇒ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.</li> <li>⇒ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.</li> </ul>

## Outras informações

- Produtos adequados para a operação desta fibra ótica são os amplificadores de fibras óticas LV461, LV462B, assim como LV463, LV463.XV e LV463.XR.
- O alcance máximo é limitado pelo comprimento da fibra ótica.
- Alcance medido para um objeto branco (90% de remissão) com as seguintes configurações no amplificador de fibra ópticas:
  - tempo máx. de resposta
  - amplificação máx.
  - limiar de chaveamento mín.

## Acessórios

### Generalidades

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50135984	KF-PT-SS-619	Invólucro de proteção Tipo de artigo: Mangueira de proteção para a proteção mecânica de cabos plásticos de fibra óptica Adequado para: Fibras óticas de plástico Diâmetro de fora: 4,6 mm Diâmetro de dentro: 3 mm Material: Aço inox
	50117779	KL-M02	Lente de anteposição Funções: Colimado Tipo de fixação: Parafusável
	50117784	KL-M06	Lente de anteposição Funções: Colimado Tipo de fixação: Parafusável
	50117782	KL-SM02	Lente de anteposição Funções: Desvio de 90° Tipo de fixação: Parafusável
	50117785 **	KLC-4530	Ferramenta Tipo: Ferramenta de corte

\*\* Incluído entre o material fornecido

Nota	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.</li> </ul>