

## Hoja técnica

### Cable de conexión

Código: 50130849

KD U-M8-4A-V1-030

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Aplicación | Resistente a sustancias químicas |
|------------|----------------------------------|

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Tensión de trabajo | Máx. 30 V CA/CC |
|--------------------|-----------------|

### Conexión

#### Conexión 1

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tipo de conexión      | Conector redondo  |
| Tamaño de rosca       | M8  |
| Tipo                  | Conector hembra   |
| Material del cuerpo   | PUR   |
| Número de polos       | 4 polos   |
| Versión               | Axial   |
| Conector redondo, LED | No  |
| Enclavamiento         | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |

#### Conexión 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|

#### Propiedades de cable

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Número de conductores               | 4 Unidad(es)   |
| Sección de conductor                | 0,25 mm <sup>2</sup>   |
| AWG                                 | 24   |
| Color de cubierta                   | Negro  |
| Apantallado                         | No   |
| Sin silicona                        | Sí   |
| Versión de cable                    | Cable de conexión (abierto en un extremo)  |
| Diámetro de cable (externo)         | 4,7 mm   |
| Longitud de cable                   | 3.000 mm   |
| Material de cubierta                | PVC  |
| Aislamiento del conductor           | PVC  |
| Aptitud para cadena de arrastre     | No   |
| Propiedades de la cubierta exterior | Sin CFC, cadmio, silicona ni plomo, fácil de procesar con máquina  |
| Resistencia de la cubierta exterior | Alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 |

### Datos mecánicos

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Núm. de llave                                  | 9 mm                        |
| Peso neto                                      | 102 g                       |
| Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 10 x diámetro de cable |
| Radio de curvatura para tendido fijo, mín.     | Mín. 5 x diámetro de cable  |

### Operación e Indicación

#### Datos ambientales

|  |               |
|--|---------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -5 ... 80 °C  |
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo     | -30 ... 80 °C |

#### Certificaciones

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Índice de protección | IP 65   |
|                      | IP 67   |
| Certificaciones      | c UL US |

#### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |


## Conexión eléctrica

### Conexión 1

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tipo de conexión      | Conector redondo  |
| Tamaño de rosca       | M8  |
| Tipo                  | Conector hembra   |
| Material del cuerpo   | PUR   |
| Número de polos       | 4 polos   |
| Versión               | Axial   |
| Conector redondo, LED | No  |
| Enclavamiento         | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |

## Conexión eléctrica

| Pin | Color de conductor |
|-----|--------------------|
| 1   | Marrón             |
| 2   | Blanco             |
| 3   | Azul               |
| 4   | Negro              |



### Conexión 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|

## Esquemas de conexiones

### Esquema de cableado

