

Hoja técnica

Elementos de columna de señalización

Código: 50130423

E7-V1-DS-R

Contenido

- Datos técnicos
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos		Datos ambientales	
Serie	E7	Temperatura ambiente en servicio	-30 ... 60 °C
Apropiado para	Elementos de columna de señalización de la serie E7	Certificaciones	
Tipo de emisión de señales	Óptico	Índice de protección	IP 66
Datos eléctricos		Certificaciones	c UL US
Vida útil	> 100.000 h	Clasificación	
Datos de potencia		Número de arancel	85318070
Tensión de alimentación U _B	24 V, CA/CC, 10 %	ECLASS 5.1.4	27371220
Consumo de corriente, máx.	51 mA	ECLASS 8.0	27371220
Datos mecánicos		ECLASS 9.0	27371220
Diseño	Cilíndrico	ECLASS 10.0	27371220
Dimensiones (Ø x L)	70 mm x 61 mm	ECLASS 11.0	27371220
Material de carcasa	Plástico	ECLASS 12.0	27371220
Peso neto	80 g	ECLASS 13.0	27371220
Tipo de fijación	Sistema de bayoneta	ECLASS 14.0	27371220
Tipo de medio luminoso	LED/24V	ETIM 5.0	EC000232
Imagen de señales	Luz continua	ETIM 6.0	EC000232
Color de elemento de luz (cubierta)	Rojo	ETIM 7.0	EC000232
Ángulo de irradiación	360°	ETIM 8.0	EC000232
		ETIM 9.0	EC000232

Notas

⚠ ¡Atención al uso conforme!

⚠

⚠ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.

⚠ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.

⚠ Emplee el producto para el uso conforme definido.

⚠ En aplicaciones UL:

⚠

⚠ En aplicaciones UL está permitido el uso exclusivamente en circuitos de Class 2 según NEC (National Electric Code).

Accesorios

Montaje

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50130436	E7-MH1	Elementos de columna de señalización	Conexión: Borne, Técnica de muelle de tracción Diseño: Cilíndrico Diámetro: 70 mm Versión: Montaje horizontal Fijación, lado de la instalación: Enrosicable / horizontal Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 5 unidades Registro de módulo: A un lado Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66

Accesorios

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50130440	E7-MP1-100	Elementos de columna de señalización	Conexión: Borne, Técnica de muelle de tracción Diseño: Cilíndrico Diámetro: 70 mm Versión: Montaje de base Fijación, lado de la instalación: Enroscable / horizontal Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 5 unidades Registro de módulo: A un lado Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66
	50130437	E7-MW1	Elementos de columna de señalización	Conexión: Borne, Técnica de muelle de tracción Diseño: Cilíndrico Diámetro: 70 mm Versión: Montaje de escuadra Fijación, lado de la instalación: Enroscable / vertical Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 5 unidades Registro de módulo: A un lado Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66
	50130438	E7-MW2	Elementos de columna de señalización	Conexión: Borne, Técnica de muelle de tracción Diseño: Cilíndrico Diámetro: 70 mm Versión: Montaje de escuadra Fijación, lado de la instalación: Enroscable / vertical Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 10 unidades Registro de módulo: A ambos lados Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66

Nota



🔗 Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.