

## 技术数据表

## 反射器

配件编号: 50000071

HTK 82-24V

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

专门设计

|      |     |
|------|-----|
| 专门设计 | 加热器 |
|------|-----|

电气数据

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 性能数据                |                    |
| 供电电压 U <sub>B</sub> | 24 ... 24 V, AC/DC |
| 最大功耗                | 2.8 W              |

连接

|      |          |
|------|----------|
| 连接1  |          |
| 功能   | 供电电源     |
| 类型   | 电缆       |
| 电缆长度 | 5,000 mm |
| 护套材料 | PVC      |
| 电缆颜色 | 黑色       |
| 导线数量 | 2 芯      |

机械参数

|             |        |
|-------------|--------|
| 结构          | 圆型     |
| 取决于方向       | 否      |
| 三倍尺寸        | 2.3 mm |
| 安装尺寸, 厚     | 21 mm  |
| 安装尺寸, 直径    | 93 mm  |
| 反射面直径       | 78 mm  |
| 反射板材料       | 塑料     |
| 基材的材料       | 塑料     |
| 极化变化        | 是      |
| 化学名称, 反射板材料 | PMMA8N |
| 结构, 有效表面    | 三角     |
| 净重          | 364 g  |
| 紧固类型        | 通孔安装   |

环境数据


|          |               |
|----------|---------------|
| 环境温度, 工作 | -40 ... 70 °C |
|----------|---------------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0   | 27279203 |
| ECLASS 9.0   | 27273601 |
| ECLASS 10.0  | 27273601 |
| ECLASS 11.0  | 27273601 |
| ECLASS 12.0  | 27273601 |
| ECLASS 13.0  | 27273601 |
| ECLASS 14.0  | 27273601 |
| ECLASS 15.0  | 27273601 |
| ECLASS 16.0  | 27273601 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |
| ETIM 10.0    | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

|      |          |
|------|----------|
| 功能   | 供电电源     |
| 类型   | 电缆       |
| 电缆长度 | 5,000 mm |
| 护套材料 | PVC      |
| 电缆颜色 | 黑色       |
| 导线数量 | 2 芯      |

芯线颜色

芯线敷设

|    |      |
|----|------|
| 蓝色 | +24V |
| 棕色 | 0 V  |