

## Folha de dados técnicos

## Fita de código de barras

N.º do art.: 50040044

BCB G40 H47 L130

### Conteúdo

- Dados técnicos
- Código do artigo



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Adequado para	Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 300i
---------------	--

### Dados mecânicos

Medição (A x C)	47 mm x 130.000 mm
Dimensão de grade	40 mm
Caraterísticas mecânicas	Parcialmente resistente a produtos químicos
	Resistente a raios UV
	Resistente a riscos
	Resistente ao atrito
	Resistente à umidade
Adesivo	Adesivo de acrilato
Resistência de aderência	0,1 mm
Processo de fabricação	Fotocomposição
Resistência química (a 23 °C ao longo de 24 h)	Diesel
	Óleo de transformador
	White spirit
Cura	72 h
Proteção de superfície	Poliéster, fosco

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 120 °C
Temperatura de processamento	0 ... 45 °C
Temperatura de processamento recomendada	10 ... 25 °C
Resistência	Luz UV
	Spray de sal (150 h/5 %)
	Umidade
Natureza da base	Limpo
	Liso
	Seco
	Sem graxa

### Classificação

Número da pauta aduaneira	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

## Código do artigo

Nome do artigo: **BCB AAA BBB CCCC DDDD E****BCB** Fita de código de barras

<b>BCB</b>	<b>Série</b> BCB: fita de códigos de barras
<b>AAA</b>	<b>Grade / dimensão de grade</b> G30: 30 mm G40: 40 mm
<b>BBB</b>	<b>Altura da fita / altura especial</b> H25: altura 25 mm H47: altura 47 mm SH1: altura especial individual entre 20 - 32 mm SH2: altura especial individual entre 33 - 47 mm SH3: altura especial individual entre 48 - 70 mm SH4: altura especial individual entre 71 - 140 mm
<b>CCCC</b>	<b>Comprimento da fita / comprimento especial</b> Lxxx: comprimento da fita em mm SL: comprimento especial
<b>DDDD</b>	<b>Opções</b> TWIN: duas fitas impressas de forma idêntica MVS: Measurement Value Switch (cor vermelho) MVO: Measurement Value Zero (cor amarelo) ML: identificação da marca RW: Reverse Winding (sentido de enrolamento alterado, o menor valor de posição está no interior do núcleo do enrolamento) RK: Repair Kit (fita de reparo)

## Código do artigo

**BCB**

**Fita de código de barras**

**E**

**Versão específica de cada cliente**

A: conteúdo do código ML = AA1 cor vermelho  
B: conteúdo do código ML = BB1 cor vermelho  
C: conteúdo do código ML = CC1 cor vermelho  
D: conteúdo do código ML = DD1 cor vermelho  
E: conteúdo do código ML = EE1 cor vermelho  
F: conteúdo do código ML = FF1 cor vermelho  
G: conteúdo do código ML = CC1 cor vermelho

### Nota



Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponíveis encontra-se na página da Leuze na Internet, em [www.leuze.com](http://www.leuze.com).