

## Karta danych technicznych System montażowy

Nr art.: 50117253

BTU 300M-D10

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| zawarty                         | 2 szt. śruby M4 x 20                       |
|                                 | 2 szt. śruby M4 x 25                       |
|                                 | 4 szt. podkładki                           |
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłościenne |
| Przeznaczony dla                | Optyczne czujniki odległości               |
|                                 | Czujniki serii 10                          |
|                                 | Czujniki serii 25C                         |
|                                 | Czujniki serii 46B                         |
|                                 | Czujniki serii 46C                         |
|                                 | Czujniki serii 8                           |
|                                 | ODSL 9                                     |

## Dane mechaniczne

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Aluminium                    |
|                                                     | Stal, ocynkowana             |
| Masa netto                                          | 59 g                         |
| Wersja elementu mocującego                          | System montażowy             |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji             | dla pręta okrągłego 10 mm    |
|                                                     | Mocowanie zaciskowe z blachy |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia             | przeznaczony dla śrub M4     |
|                                                     | przykręcany                  |
| Rodzaj elementu mocującego                          | obrotowy 360°                |
|                                                     | regulowany                   |
|                                                     | zaciskany                    |
| Materiał elementu mocującego                        | Metal                        |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279202 |
| ECLASS 8.0          | 27279202 |
| ECLASS 9.0          | 27273701 |
| ECLASS 10.0         | 27273701 |
| ECLASS 11.0         | 27273701 |
| ECLASS 12.0         | 27273701 |
| ECLASS 13.0         | 27273701 |
| ECLASS 14.0         | 27273701 |
| ECLASS 15.0         | 27273701 |
| ECLASS 16.0         | 27273701 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |
| UNSPSC 26.08        | 31242100 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

