

Hoja técnica

Cable de interconexión

Código: 50133388

KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-100

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para interfaz	Ethernet
-------------------------	----------

Datos eléctricos

Datos de potencia	
Tensión de trabajo	Máx. 125 V CA/CC

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación X
Versión	Axial
Conector redondo, LED	No
Conexión 2	
Tipo de conexión	RJ45
Tipo	Conector macho
Número de polos	8 polos
Versión	Axial
Propiedades de cable	
Número de conductores	8 Unidad(es)
Sección de conductor	0,14 mm²
AWG	26
Color de cubierta	Verde
Apantallado	Sí
Sin silicona	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	6,4 mm
Longitud de cable	10.000 mm
Material de cubierta	PUR
Aislamiento del conductor	PE
Aptitud para cadena de arrastre	No
Propiedades de la cubierta exterior	Sin CFC, cadmio, silicona ni plomo, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior	Alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 072, ignífugo de acuerdo con IEC 60332 / VDE 0472

Datos mecánicos

Núm. de llave	13 mm
Radio de curvatura para tendido flexible, mín.	Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín.	Mín. 5 x diámetro de cable

Operación e Indicación

Datos ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo	-25 ... 80 °C

Certificaciones

Índice de protección	IP 67, IP 20 para RJ45
----------------------	------------------------

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Conexión eléctrica


Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación X
Versión	Axial
Conector redondo, LED	No

Conexión 2

Tipo de conexión	RJ45
------------------	------

Esquemas de conexiones



- | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|---|----------|
| a | Hilo de cable blanco/naranja | e | Hilo de cable blanco/marrón | i | Blindaje |
| b | Hilo de cable naranja | f | Hilo de cable marrón | | |
| c | Hilo de cable blanco/verde | g | Hilo de cable blanco/azul | | |
| d | Hilo de cable verde | h | Hilo de cable azul | | |