

Hoja técnica

Caja de conexiones

Código: 50149064

S ET-M12-4W-M



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para interfaz	Ethernet
-------------------------	----------

Datos eléctricos

Datos de potencia

Categoría de sobretensión	II
Corriente de servicio de medición	4.000 mA
Tensión asignada (DIN EN 60664-1)	250 V
Tensión de choque asignada (DIN EN 60664-1)	2.500 V

Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
----------------------	--------------

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Material del cuerpo	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación D
Versión	Acodado
Enclavamiento	Junta de rosca

Conexión 2

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Propiedades de cable

Secciones de conexión	máx. 0,75 mm²
AWG	18
Apantallado	Sí

Datos mecánicos

Material de carcasa	Metal
Carcasa de metal	Fundición a presión de cinc, niquelado químicamente
Máx. paso de cable	6 ... 8 mm

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 105 °C
----------------------------------	----------------

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Material del cuerpo	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación D
Versión	Acodado
Enclavamiento	Junta de rosca

Conexión 2

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Esquemas de conexiones

