

Folha de dados técnicos

Cortina de luz, transmissor

N.º do art.: 50131648
CSL505-T12.5-188-VB-M8



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Operação e indicação
- Receptores apropriados
- Acessórios



Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Série | 505 |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Aplicação | Deteção precisa de objetos |

Versão especial

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Versão especial | Varredura de feixes cruzados |
| | Varredura de feixes diagonais |
| | Varredura de feixes paralelos |

Dados óticos

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Alcance de operação | 0,3 ... 5 m |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Comprimento do campo de medição | 187,5 mm |
| Número de feixes | 16 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 12,5 mm |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 860 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |

Dados de medição

| | |
|---------------------------|-------|
| Diâmetro mínimo do objeto | 15 mm |
|---------------------------|-------|

Dados elétricos

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito |
| | Proteção contra indução |
| | Proteção contra troca de polos |

Dados de desempenho

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tensão de alimentação U_B | 18 ... 30 V, CC |
|-----------------------------|-----------------|

Conexão

| | |
|--------------------|---------|
| Número de conexões | 1 Unid. |
|--------------------|---------|

Conexão 1

| | |
|------------------|------------------------|
| Função | Alimentação de tensão |
| | Entrada de desativação |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |

Dados mecânicos

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 27 mm x 360 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |

Operação e indicação

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Através da ocupação de pinos Software |

Dados do ambiente

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 65 °C |

Certificações


| | |
|--------------------|-------|
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



Considere as medidas exatas no manual de instruções no capítulo Dados técnicos, Desenhos dimensionais.

Conexão elétrica

Conexão 1

| | |
|------------------|------------------------|
| Função | Alimentação de tensão |
| | Entrada de desativação |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |

Pino Ocupação de pinos

| | |
|---|------|
| 1 | V+ |
| 2 | n.c. |
| 3 | GND |
| 4 | IN 1 |

Operação e indicação

| LED | Display | Significado |
|-----|---------|-------------|
| 1 | Apagado | Apagado |

Operação e indicação

| LED | Display | Significado |
|-----|--|----------------------------|
| 1 | Vermelho, luz contínua Vermelho, piscando | Pronto para operar Erro |

Receptores apropriados

| N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|-------------|------------------------|--------------------------|--|
| 50131614 | CSL505-R12.5-188-VB-M8 | Cortina de luz, receptor | Aplicação: Detecção precisa de objetos Versão especial: Varredura de feixes paralelos, Entrada de teach, Saída de advertência, Varredura de feixes cruzados, Varredura de feixes diagonais Alcance de operação: 0,3 ... 5 m Saídas de chaveamento digitais: 2 Unid. Saída de chaveamento: Transistor, Push-pull, Luz/sombra, comutável Conexão: Conector redondo, M8, 4 polos |

Acessórios

Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

| N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|-------------|-------------------|-----------------|---|
| 50130856 | KD U-M8-4A-P1-050 | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 4 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PUR |
| 50130850 | KD U-M8-4A-V1-050 | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 4 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PVC |
| 50130869 | KD U-M8-4W-V1-020 | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M8, Angular, female, 4 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 2.000 mm Material da bainha: PVC |

Dispositivos parametrizadores

| N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|-------------|------------------|--------|--|
| 50132069 | CSL505-Interface | Módulo | Funções: Dispositivo de configuração e teste Conexão: Sub-D |

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.