

Teknik veri sayfası

Plastik fiber optik sensörü

Ürün no.: 50117757

KFX-ETD-420

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Uyarılar
- Diğer bilgiler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	KFX
Çalışma prensibi	Dokunma prensibi
Uygulama alanı	Hassas nesne tespiti

Optik veriler

Işın demeti çıkışı	önde
Lif çekirdeği	Tek lifli çekirdek
Malzeme lif çekirdeği	Plastik
aktif lif çapı	0,5 mm
Algılama mesafesi, LV461	0 ... 25 mm
Algılama mesafesi, LV462	0 ... 40 mm
Algılama mesafesi, LV463	0 ... 70 mm
Algılama mesafesi, LV463.XV	0 ... 105 mm
Algılama mesafesi, LV463.XR	0 ... 125 mm
Algılama mesafesi, LV463I.XR	0 ... 190 mm

Ölçüm verileri

Minimum nesne çapı	0,1 mm
--------------------	--------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Dış çap	1,25 mm
Net ağırlık	20 g
Malzeme baş	Paslanmaz çelik
Tür	Bükme korumalı plastik fiber optikler (KFX)
Lif uzunluğu	2.000 mm
Malzeme lif kılıfı	PE
Sensör başı bağlantısı	M4 x 0,7 mm
en küçük bükme yarıçapı (hareketli)	R15
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu	18 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi	Evet
Döşeme	standart
Sönümleme, $\lambda = 650\text{nm}$	210 dB/km

Çevresel veriler


Ortam sıcaklığı işletim	-55 ... 70 °C
--------------------------------	---------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



- A Ø 0,5 mm fiber optik çekirdek x 2 adet D Bükülmeye karşı koruma, PVC
B Dişli kilit pulu Ø 8,3 mm
C Daireler arası genişlik Ø 8 mm
Kalınlık 2,3 mm

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Diğer bilgiler

- Bu fiber optiğin işletimi için uygun ürünler, LV461, LV462B ile LV463, LV463.XV ve LV463.XR ışık güçlendiricilerdir.
- Maksimum menzil optik fiberin uzunluğu ile sınırlıdır.
- Fiber optik amplifikatörde aşağıdaki ayar ile beyaz bir nesne (%90 remisyon) üzerinde ölçülen çalışma mesafesi:
 - maks. tepki verme süresi
 - maks. güçlendirme
 - maks. anahtarlama eşiği

Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50135984	KF-PT-SS-619	Koruyucu gövde	Ürün türü: Plastik fiber optiklerin mekanik olarak korunması için kablo kanalı Bunlar için uygundur:: Plastik fiber optik Dış çap: 4,6 mm İç çap: 3 mm Malzeme: Paslanmaz çelik
	50117781	KL-M04	Ön lens	Fonksiyonlar: Işık spotu odaklaması Işık spotu çapı: 0,7 mm Odak mesafesi: 10 mm Montaj braketleri türü: vidalanabilir
	50117785 **	KLC-4530	Alet	Tür: Kesici alet

** teslimat kapsamına dahildir

Uyarı



Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.