

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50138366

A7-V1-BZ3-S



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Opmerkingen



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	A7
Geschikt voor	Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series
Type signaalgeving	akoestisch

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	24 V, DC, 10 %
Stroomopname, max.	30 mA

Aansluiting

Opmerkingen	Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding). De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP)
-------------	---

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting ($\varnothing \times l$)	70 mm x 50 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	92 g
Type bevestiging	Bajonetsysteem

Bediening en display

Bedieningselementen	225°-potentiometer
Functie van bedieningselement	Volumeregeling

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66
Goedkeuringen	CE CSA

Akoestische gegevens


Toonsoort	Pulstoon
Geluidsdruk	105 dB
Aantal tonen	1 St.

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371237
ECLASS 8.0	27371237
ECLASS 9.0	27371237
ECLASS 10.0	27371237
ECLASS 11.0	27371237
ECLASS 12.0	27371237
ECLASS 13.0	27371237
ECLASS 14.0	27371237
ECLASS 15.0	27371237
ECLASS 16.0	27371237
ETIM 5.0	EC001261
ETIM 6.0	EC001261
ETIM 7.0	EC001261
ETIM 8.0	EC001261
ETIM 9.0	EC001261
ETIM 10.0	EC001261
UNSPSC 26.08	32151500

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.