

Folha de dados técnicos


Cabo de conexão

N.º do art.: 50132551

KD U-M12-5A-V1-150

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação Máx. 125 V CA/CC

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão Conector redondo

Tamanho da rosca M12

Tipo female

Material do corpo PUR

Número de polos 5 polos

Codificação Código A

Versão Axial

Conector redondo, LED Não

Bloqueio União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante

Conexão 2

Tipo de conexão Extremidade aberta

Características dos cabos

Número de fios 5 Unid.

Seção transversal do fio 0,34 mm²

Cor da bainha Preto

Blindado Não

Sem silicone Sim

Versão do cabo Cabo de conexão (aberto de um lado)

Diâmetro do cabo (exterior) 5,2 mm

Comprimento do cabo 15.000 mm

Material da bainha PVC

Características da bainha externa Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo, de fácil processamento mecânico

Resistência da bainha externa Boa resistência química, a óleos e a gasolina, retardador de chamas em conformidade com a norma UL 1581 VW1 / CSA FT1

Dados mecânicos

Tamanho 13 mm

Peso líquido 561 g

Raio de curvatura de instalação flexível, mín. Min. 10 x diâmetro do cabo

Raio de curvatura de instalação fixa, mín. Min. 5 x diâmetro do cabo

Operação e indicação

Dados do ambiente

Temperatura ambiente em operação, instalação flexível -5 ... 80 °C

Temperatura ambiente em operação, instalação fixa -30 ... 80 °C

Certificações

Grau de proteção IP 65

IP 67

Classificação

Número da pauta aduaneira 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ECLASS 15.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão Conector redondo

Tamanho da rosca M12

Tipo female

Material do corpo PUR

Número de polos 5 polos

Codificação Código A

Versão Axial


Conector redondo, LED Não

Bloqueio União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante

Conexão elétrica



Pino	Cor do fio
1	Marrom
2	Branco
3	Azul
4	Preto
5	Cinza



Conexão 2	
Tipo de conexão	Extremidade aberta