

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50138248

A7-V1-DB-G-T



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Opmerkingen



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	A7
Geschikt voor	Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series
Type signaalgeving	optisch

Elektrische gegevens

Levensduur	> 100.000 h
Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U _B	24 V, DC, 10 %
Stroomopname, max.	30 mA

Aansluiting

Opmerkingen	Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding). De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP)
-------------	---

Mechanische gegevens

Bouwvorm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 50 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	109 g
Type bevestiging	Bajonetsysteem
Type lichtmiddel	LED/24V
Signaalbeeld	Knipperlicht
Bolkapkleur	groen
Uitstraalhoek	360°

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66
Goedkeuringen	CE CSA

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 9.0	27371220

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚡ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚡ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚡ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.