

Technisch gegevensblad Commandogevers

Art.-nr.: 50149357

CD-B3-Z-C01



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Type	Display- / commandogever (niet veilig), noodstop-bedieningseenheid volgens EN ISO 13850, EN 60947-5-5
------	---

Functies

Functies	Afmetingen en design identiek met vergrendelingen uit de serie L250
	Beveiligde schroefbevestiging
	Positie-afhankelijk noodstop-commando-invoer
	Reset-functie (via draaiknop, voor noodstop-schakelaar)

Karakteristieke waarden

Categorie	tot en met 4 (afhankelijk van schakeling) (noodstop), EN ISO 13849
-----------	--

Elektrische gegevens

Contactuitrusting	2NC + 2NO
Schakelstroom door taster	0 ... 550 mA
Stroombelasting, max.	1 A
Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	24 V, DC, 10 %
Nominale isolatiespanning	1,5 kV AC/DC

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting 1	
Functie	Contactaansluiting
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	RVS
Aantal polen	12 -polig

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	40 mm x 40 mm x 191,5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	Glasvezelversterkt, zelf blussend, stootbestending
Nettogewicht	311 g
Kleur behuizing	grijs
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging
	Wandbevestiging
Type kabelinvoer	M12
Schakelaartype	NOODSTOP-bedieningsapparaat, EN ISO 13850
Mechanische levensduur	500.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1
Type bediening	Sensor, wit / sensor, blauw / noodstop-schakelaar, rood
Type ontgrendeling	Draaiontgrendeling
Materiaal taster	Kunststof

Bediening en display

Type weergave	Lamp brandt permanent
	LED
Bedieningselementen	1 Nooduit-schakelaars
	2 Commandogever (push button blauw, push button wit)

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 70 °C

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsgraad	III


Classificatie

Douanetariefnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

Leuze




Elektrische aansluiting


Aansluiting 1

Functie	Contactaansluiting
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	RVS
Aantal polen	12 -polig
Codering	A-gecodeerd

Pin	Pintoewijzing
1	NO(1)
2	LED(1)
3	LED(1+2)
4	NO(1)
5	NO(2)
6	NO(2)
7	n.c.
8	NC(3)
9	NC(3)
10	NC(3)
11	NC(3)
12	LED(2)



Bedradingsschema's



Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
  	50139769	KD U-M12-CA-P1-020	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR

Toebehoren

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50139770	KD U-M12-CA-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50139771	KD U-M12-CA-P1-100	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking

↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.