

기술 데이터 시트

브랜드 라벨

품목 번호: 50106474

BCB G30 H47 ML A

내용

- 기술 데이터
- 제품 키워드



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기술 데이터

치수(H x L)	47 mm x 30 mm
그리드 치수	30 mm
엔코딩	AA1
접착제	아크릴레이트 접착제
접착 강도	0.1 mm
제조 과정	사진 식자
내약품성(23°C에서 24h 이상)	경유
	디젤유
	변압기유
경화	72 h
표면 보호	폴리에스테르, 무광택

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 120 °C
공정 온도	0 ... 45 °C
권장 공정 온도	10 ... 25 °C
항구성	습기
	염수 분사(150h/5%)
지면 특성	자외선
	건조
	그리스 없음
	깨끗
	매끈

분류

HS 번호	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

제품 키워드

제품 명칭: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB 바코드 테이프

BCB	<p>시리즈</p> <p>BCB: 바코드 테이프와 함께 사용</p>
AAA	<p>그리드/그리드 치수</p> <p>G30: 30mm</p> <p>G40: 40mm</p>
BBB	<p>테이프 높이/특별 높이</p> <p>H25: 높이 25mm</p> <p>H47: 높이 47mm</p> <p>SH1: 개별 특별 높이 20~32mm</p> <p>SH2: 개별 특별 높이 33~47mm</p> <p>SH3: 개별 특별 높이 48~70mm</p> <p>SH4: 개별 특별 높이 71~140mm</p>
CCCC	<p>테이프 길이/특별 길이</p> <p>Lxx: 테이프 길이(mm)</p> <p>SL: 특별 길이</p>
DDDD	<p>옵션</p> <p>TWIN: 인쇄물이 같은 두 테이프</p> <p>MVS: Measurement Value Switch (적색)</p> <p>MV0: Measurement Value Zero (노란색)</p> <p>ML: 브랜드 라벨</p> <p>RW: Reverse Winding(변경된 말린 방향, 최소 위치값은 와인딩 코어 내부에 위치함)</p> <p>RK: Repair Kit (수리용 테이프)</p>

제품 키워드

BCB

바코드 테이프

E	고객별 버전 A: 브랜드 라벨 코드 내용 = AA1 적색 B: 브랜드 라벨 코드 내용 = BB1 적색 C: 브랜드 라벨 코드 내용 = CC1 적색 D: 브랜드 라벨 코드 내용 = DD1 적색 E: 브랜드 라벨 코드 내용 = EE1 적색 F: 브랜드 라벨 코드 내용 = FF1 적색 G: 브랜드 라벨 코드 내용 = CC1 적색
---	---

참고



제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 www.leuze.com을 참조하십시오.