

## Folha de dados técnicos Cantoneira de montagem

N.º do art.: 53800134

BT840M

### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Aplicação     | Montagem em esquina chanfrada de 90° |
| Adequado para | Scanner laser de segurança RSL 400   |

Dados mecânicos

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Dimensões (L x A x C)                | 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm |
| Peso líquido                         | 1.080 g                    |
| Cor da carcaça                       | Amarelo, RAL 1021          |
| Tipo de fixação, lado da instalação  | Fixação de passagem        |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável                |
| Material do suporte de fixação       | Metal                      |


Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279202 |
| ECLASS 8.0                | 27279202 |
| ECLASS 9.0                | 27273701 |
| ECLASS 10.0               | 27273701 |
| ECLASS 11.0               | 27273701 |
| ECLASS 12.0               | 27273701 |
| ECLASS 13.0               | 27273701 |
| ECLASS 14.0               | 27273701 |
| ECLASS 15.0               | 27273701 |
| ETIM 5.0                  | EC002498 |
| ETIM 6.0                  | EC003015 |
| ETIM 7.0                  | EC003015 |
| ETIM 8.0                  | EC003015 |
| ETIM 9.0                  | EC003015 |
| ETIM 10.0                 | EC003015 |

## Desenhos dimensionais


Todas as medidas em milímetros

# Leuze




## Desenhos dimensionais

Visão A



## Desenhos dimensionais

Exemplo: montagem em esquina chanfrada



- 1 Sensor de segurança
- 2 Cantoneira de montagem BT840M