

## Technisches Datenblatt Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50114696

KB DN/CAN-5000 BA

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss




Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Applikation                | Öl-/Schmiermittelbeständig |
| Geeignet für Schnittstelle | CANopen                    |
|                            | DeviceNet                  |

Anschluss

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss 1                 |                                                                                                   |
| Art des Anschlusses         | Rundstecker                                                                                       |
| Gewindegröße                | M12                                                                                               |
| Typ                         | female                                                                                            |
| Polzahl                     | 5 -polig                                                                                          |
| Kodierung                   | A-kodiert                                                                                         |
| Ausführung                  | axial                                                                                             |
| Rundstecker, LED            | Nein                                                                                              |
| Anschluss 2                 |                                                                                                   |
| Art des Anschlusses         | offenes Ende                                                                                      |
| Leitungseigenschaften       |                                                                                                   |
| Anzahl Adern                | 5 St.                                                                                             |
| Farbe Mantel                | schwarz                                                                                           |
| Geschirmt                   | Ja                                                                                                |
| Leitungsausführung          | Anschlussleitung (einseitig offen)                                                                |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 7 mm                                                                                              |
| Leitungslänge               | 5.000 mm                                                                                          |
| Werkstoff Mantel            | PUR                                                                                               |
| Schleppkettentauglichkeit   | Ja                                                                                                |
| Verfahrgeschwindigkeit      | max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweg-<br>länge und max. Beschleunigung von 5m/<br>s <sup>2</sup> |

Mechanische Daten

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 273 g |
|--------------|-------|

Bedienung und Anzeige

Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279201 |
| ECLASS 8.0      | 27279218 |
| ECLASS 9.0      | 27060311 |
| ECLASS 10.0     | 27060311 |
| ECLASS 11.0     | 27060311 |
| ECLASS 12.0     | 27060311 |
| ECLASS 13.0     | 27060311 |
| ECLASS 14.0     | 27060311 |
| ECLASS 15.0     | 27060311 |
| ECLASS 16.0     | 27060311 |
| ETIM 5.0        | EC001855 |
| ETIM 6.0        | EC001855 |
| ETIM 7.0        | EC001855 |
| ETIM 8.0        | EC001855 |
| ETIM 9.0        | EC001855 |
| ETIM 10.0       | EC001855 |

Elektrischer Anschluss


Anschluss 1

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | female      |
| Polzahl             | 5 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |
| Rundstecker, LED    | Nein        |

Pin

|   |         |
|---|---------|
| 1 | Schirm  |
| 2 | rot     |
| 3 | schwarz |
| 4 | weiß    |
| 5 | blau    |

Adernfarbe



Anschluss 2

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
|---------------------|--------------|