

기술 데이터 시트

안전 잠금장치

품목 번호: 50149763

L10-M4C1-KY

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	L10
-----	-----

기능

기능	ISO 14119에 따른 인터락 장치가 있는 안전 잠금 장치 기계식 가드 로킹(스프링 장력)
----	--

특성변수

SIL	최대 3개, IEC 61508
SILCL	최대 3개, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	최대 e 포함, EN ISO 13849-1
사용 시간 T _M	20 년, EN ISO 13849-1
B10 _d	1,000,000 사이클 개수

전기 데이터

DC 13의 경우 사용부문	U _e / I _e : 24V / 3A, 125V / 0.55A, 250V / 0.3A, EN 60947-5-1
AC 15의 경우 사용부문	U _e / I _e : 250V / 6A, 400V / 4A, 500V / 1A, EN 60947-5-1
접점 어셈블리	3NC
액추에이터 접점 어셈블리	-
잠금장치 접점 어셈블리	3NC
접점 개방	마찰 결합, 강제적으로
단락 방지	500V, 10A, 타입 aM, IEC 60269-1
접촉보호	보호 절연 O

성능 데이터

정격 절연전압	500V AC, 600V DC
종래의 열기류, 최대	10 A

연결

연결	1 개수
----	------

연결 1

기능	접점 연결부
연결부 종류	단자
터미널 종류	나사 터미널
핀 개수	6 핀

케이블 특성

연결부 단면	1 x 0.34mm ² ~ 2 x 1.5mm ² , 리츠선
--------	--

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	40 mm x 50.4 mm x 122.7 mm
하우징 재료	금속
전기 접점 재료	은합금
순중량	452 g
하우징 색상	적색 회색
고정 방식	통로 마운팅으로
케이블 인입부 종류	PG 13.5
스위치 타입	가드 로킹이 있는 인터록 잠금장치, ISO 14119
스위칭 원리	슬로우 작동 접점
접근 작동 방향	1 x 상부 4 x 측면(90°)
시동 속도	0.001 ... 0.5 m/s
고정 방식	기계식
고정 작동	키로 수동 해제
고정력, 최대	1,000 N
기계적 수명	500,000 작동 간격, IEC 60947-5-1
작동 빈도, 최대	3,600 시간당, IEC 60947-5-1
액추에이터, 외부	AC-AHxx 시리즈, 직선형, 굴절형, 스프링식, 조정 가능
추출력, 액추에이터 잠금 해제	30 N
리코일 허용도	4.5 mm

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-25 ... 80 °C
오염 정도	3, EN 60947-1

인증


보호 등급	IP 67
인증	c UL US IMQ

분류

HS 번호	85369095
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ECLASS 13.0	27272603
ECLASS 14.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
ETIM 9.0	EC002593

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



전기 연결

연결 1

기능	접점 연결부
연결부 종류	단자
터미널 종류	나사 터미널
핀 개수	6 핀

단자	할당
11	NC(1)
12	NC(1)
21	NC(2)
22	NC(2)
33	NC(3)
34	NC(3)