

## 기술 데이터 시트

## 안전 레이저 스캐너

품목 번호: 53800333

RSL450P-S/CU400P-4M12



그림과 차이가 날 수 있습니다

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 참고
- 액세서리



기술 데이터

기본 데이터

|        |               |
|--------|---------------|
| 시리즈    | RSL 400       |
| 어플리케이션 | 모바일 위험구역 안전장치 |
|        | 모바일 측면 안전장치   |
|        | 정적 위험 영역 안전장치 |
|        | 정지형 입구 안전장치   |

기능

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 기능  | 4 필드 모드                |
|     | PROFIsafe              |
|     | 데이터 출력부, 매개변수화 가능      |
| 재시동 | 시동/재시동 인터록(RES), 선택 가능 |

특성변수

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 유형                     | 3, IEC/EN 61496      |
| SIL                    | 2, IEC 61508         |
| SILCL                  | 2, IEC/EN 62061      |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1    |
| PFH <sub>D</sub>       | 9E-08 시간당            |
| 사용 시간 T <sub>M</sub>   | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리                   | 3, EN ISO 13849      |

보호필드 데이터

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 분해능(선택 가능)       | 30/40/50/60/70/150mm |
| 설정할 수 있는 최소 유효범위 | 50 mm                |
| 필드 페어 개수, 전환식    | 최대 100개              |
| 쿼드 개수, 전환식       | 50                   |
| 보호 기능 개수         | 4 개수                 |
| 독립 센서 설정 개수      | 최대 10개               |
| 복사 휘도율, 최소       | 1.8 %                |
| 감지 범위            | 0 ... 3 m            |

경고 필드 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 필드 페어 개수   | 최대 100개       |
| 감지 범위      | 0 ... 20 m    |
| 물체의 크기     | 150mm x 150mm |
| 복사 휘도율, 최소 | 10 %          |

광학 데이터

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 광원       | 레이저, 적외선               |
| 파장 길이    | 905 nm                 |
| 레이저 등급   | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형                    |
| 반복 주파수   | 90 kHz                 |
| 해상도      | 0.1 °                  |
| 각도 범위    | 270 °                  |

전기 데이터

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 보호 회로                  | 과전압 방지장치               |
| 성능 데이터                 |                        |
| 공급전압 점검 U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| 소비 전류(미부하), 최대         | 900 mA, (3A의 전원장치 사용)  |
| 소비전력, 최대               | 22 W, 24V의 경우 추가 출력 부하 |

시간 응답

|       |          |
|-------|----------|
| 응답 시간 | 80 ms, ≥ |
|-------|----------|

인터페이스

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 종류                | PROFINET                                |
| Profinet          |                                         |
| 기능                | 진행                                      |
| PROFINET 장치       | V2.3.4 사양에 따른 장치                        |
| GSDML             | V2.3.2 사양에 따른 GSDML                     |
| 프로파일              | PROFINET/PROFIsafe                      |
| Conformance Class | C                                       |
| 네트워크 부하 등급        | III                                     |
| Security Level    | 1                                       |
| 스위치 기능            | IEEE 802에 따른 ITR 가능 2포트 스위치, 연결 유닛에 내장됨 |
| 포트 속성             | Auto-Crossover                          |
|                   | Auto-Negotiation                        |
|                   | Auto-Polarity                           |
| I&M               | 0 - 4                                   |
| 지원되는 토폴로지         | MRP 클라이언트                               |
|                   | SNMP                                    |
| 안전 스위칭 신호         | 4 개수                                    |

서비스 인터페이스

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 종류         | 블루투스, Ethernet, USB                |
| 이더넷        |                                    |
| 기능         | TCP/IP                             |
|            | 설정/파라미터 설정                         |
| Ethernet   |                                    |
| 연결         | 원형 커넥터 M12, 4핀, D-코딩됨              |
| 블루투스       |                                    |
| 기능         | 설정/파라미터 설정                         |
| 주파수대       | 2,400 ... 2,483.5 MHz              |
| 방출되는 송신 출력 | 최대 4.5dBm(2.82mW), 등급 2            |
| USB        |                                    |
| 기능         | 설정/파라미터 설정                         |
| 연결         | USB 2.0 Mini B, 소켓                 |
| 전송 속도, 최대  | 12 Mbit/s                          |
| 케이블 길이     | ≤ 5m                               |
|            | 활성 케이블을 사용하면 케이블을 더 길게 사용할 수 있습니다. |

연결

|        |        |
|--------|--------|
| 연결     | 4 개수   |
| 연결 1   |        |
| 기능     | 전원 공급  |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 재료     | 금속     |
| 핀 개수   | 5 핀    |
| 엔코딩    | L-코딩됨  |

기술 데이터


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 연결 2             |                                     |
| 기능               | PROFINET/PROFIsafe 통신, 입력           |
| 연결부 종류           | 원형 커넥터                              |
| 나사 크기            | M12                                 |
| 유형               | 암                                   |
| 재료               | 금속                                  |
| 핀 개수             | 4 핀                                 |
| 엔코딩              | D-코딩됨                               |
| 연결 3             |                                     |
| 기능               | PROFINET/PROFIsafe 통신,출력            |
| 연결부 종류           | 원형 커넥터                              |
| 나사 크기            | M12                                 |
| 유형               | 암                                   |
| 재료               | 금속                                  |
| 핀 개수             | 4 핀                                 |
| 엔코딩              | D-코딩됨                               |
| 연결 4             |                                     |
| 기능               | 전원 공급                               |
| 연결부 종류           | 원형 커넥터                              |
| 나사 크기            | M12                                 |
| 유형               | 암                                   |
| 재료               | 금속                                  |
| 핀 개수             | 5 핀                                 |
| 엔코딩              | L-코딩됨                               |
| 기술 데이터           |                                     |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 140.2 mm x 170 mm x 142 mm          |
| 하우징 재료           | 금속<br>플라스틱                          |
| 금속 하우징           | 아연 다이캐스팅                            |
| 렌즈 커버 재료         | 플라스틱/PC                             |
| 순중량              | 4,300 g                             |
| 하우징 색상           | 황색, RAL 1021                        |
| 고정 방식            | 설치판<br>추가 고정 부품을 사용해야 함<br>통로 마운팅으로 |
| 조작 및 표시          |                                     |
| 표시 방식            | LED 표시등<br>영숫자 표시                   |
| LED 개수           | 11 개수                               |
| 설정/파라미터 설정 방식    | Sensor Studio 소프트웨어                 |
| 파라미터 세팅          | Sensor Studio 소프트웨어                 |

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 환경 데이터              |                                                                      |
| 작동 시 주변 온도          | 0 ... 50 °C                                                          |
| 보관 시 주변 온도          | -20 ... 60 °C                                                        |
| 상대 습도(응축되지 않음)      | 15 ... 95 %                                                          |
| 인증                  |                                                                      |
| 보호 등급               | IP 65                                                                |
| 보호 등급               | III, EN 61140                                                        |
| 인증                  | TÜV Süd                                                              |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식   | DIN 40839-1/3<br>EN 61496-1                                          |
| 규정에 따른 흔들림 테스트 방식   | EN 60068-2-6                                                         |
| 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29                                                       |
| 미국 특허               | US 10,304,307B<br>US 7,656,917 B<br>US 7,696,468 B<br>US 8,520,221 B |
| 분류                  |                                                                      |
| HS 번호               | 85365019                                                             |
| ECLASS 5.1.4        | 27272705                                                             |
| ECLASS 8.0          | 27272705                                                             |
| ECLASS 9.0          | 27272705                                                             |
| ECLASS 10.0         | 27272705                                                             |
| ECLASS 11.0         | 27272705                                                             |
| ECLASS 12.0         | 27272705                                                             |
| ECLASS 13.0         | 27272705                                                             |
| ECLASS 14.0         | 27272705                                                             |
| ETIM 5.0            | EC002550                                                             |
| ETIM 6.0            | EC002550                                                             |
| ETIM 7.0            | EC002550                                                             |
| ETIM 8.0            | EC002550                                                             |
| ETIM 9.0            | EC002550                                                             |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)


연결 유닛이 있는 안전 레이저 스캐너 치수



전기 연결

|        |        |
|--------|--------|
| 연결 1   | XD1    |
| 기능     | 전원 공급  |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 재료     | 금속     |
| 핀 개수   | 5 핀    |
| 엔코딩    | L-코딩됨  |


|   |                    |
|---|--------------------|
| 핀 | 핀 지정               |
| 1 | L1, 24V DC (US1 +) |
| 2 | N2, 0V DC (US2 -)  |
| 3 | N1, 0V DC (US1 -)  |
| 4 | L2, 24V DC (US2 +) |
| 5 | GND                |



전기 연결


| 연결 2    | XF1                       |
|---------|---------------------------|
| 기능      | PROFINET/PROFIsafe 통신, 입력 |
| 연결부 종류  | 원형 커넥터                    |
| 나사 크기   | M12                       |
| 유형      | 암                         |
| 재료      | 금속                        |
| 핀 개수    | 4 핀                       |
| 엔코딩     | D-코딩됨                     |
| 플러그 하우징 | FE/SHIELD                 |

| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | TD+  |
| 2 | RD+  |
| 3 | TD-  |
| 4 | RD-  |




| 연결 3    | XF2                       |
|---------|---------------------------|
| 기능      | PROFINET/PROFIsafe 통신, 출력 |
| 연결부 종류  | 원형 커넥터                    |
| 나사 크기   | M12                       |
| 유형      | 암                         |
| 재료      | 금속                        |
| 핀 개수    | 4 핀                       |
| 엔코딩     | D-코딩됨                     |
| 플러그 하우징 | FE/SHIELD                 |

| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | TD+  |
| 2 | RD+  |
| 3 | TD-  |
| 4 | RD-  |



| 연결 4   | XD2    |
|--------|--------|
| 기능     | 전원 공급  |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | 암      |
| 재료     | 금속     |
| 핀 개수   | 5 핀    |
| 엔코딩    | L-코딩됨  |

| 핀 | 핀 지정               |
|---|--------------------|
| 1 | L1, 24V DC (US1 +) |
| 2 | N2, 0V DC (US2 -)  |
| 3 | N1, 0V DC (US1 -)  |
| 4 | L2, 24V DC (US2 +) |
| 5 | GND                |



조작 및 표시

| LED         | 디스플레이      | 의미                                                          |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 -         | 꺼짐         | 장치 꺼짐                                                       |
|             | 적색, 연속 점등  | OSSD 꺼짐                                                     |
|             | 적색 깜빡임     | 오류                                                          |
| 2 -         | 녹색, 연속 점등  | OSSD 켜짐                                                     |
|             | 꺼짐         | RES가 비활성화됨 또는 RES가 활성화되고 승인됨                                |
|             | 황색, 깜빡임    | 보호필드 할당됨                                                    |
| 3 -         | 황색, 연속 점등  | RES 활성화 및 차단 그러나 해제 준비 보호필드가 비어 있고 경우에 따라 연쇄적으로 연결된 센서가 작동됨 |
|             | 꺼짐         | 경고 필드 비어 있음                                                 |
|             | 청색, 연속 점등  | 경고 필드 중단됨                                                   |
| 4 -         | 꺼짐         | 포 필드 모드: 경고 필드 3 비어 있음                                      |
|             | 청색, 연속 점등  | 포 필드 모드: 경고 필드 3 중단                                         |
| 5 -         | 황색, 깜빡임    | 포 필드 모드: 경고 필드 2 중단                                         |
| 6 -         | 꺼짐         | 기능 없음                                                       |
| 7 PWR       | 꺼짐         | 장치 꺼짐                                                       |
|             | 적색, 연속 점등  | 자가 테스트 오류 또는 내부 통신 문제                                       |
|             | 녹색 깜빡임     | PROFINET 신호 기능 활성화                                          |
| 8 PS        | 녹색, 연속 점등  | 장치 켜짐, 공급전압 공급됨, 내부 오류 없음                                   |
|             | 꺼짐         | PROFIsafe 통신이 초기화되지 않았거나 꺼져있음                               |
|             | 녹색 깜빡임     | 장치 비활성화 또는 PROFINET 신호 기능 활성화                               |
|             | 녹색, 연속 점등  | PROFIsafe에 연결된 장치 활성화                                       |
|             | 적색 깜빡임     | PROFIsafe 설정 실패                                             |
| 9 NET       | 적색, 연속 점등  | PROFIsafe 통신 오류                                             |
|             | 꺼짐         | PROFINET 통신이 초기화되지 않았거나 비활성                                 |
|             | 녹색 깜빡임     | PROFINET 버스 초기화 또는 PROFINET 신호 기능 활성화                       |
|             | 녹색, 연속 점등  | PROFINET 활성화, IO 컨트롤러와 데이터 교환 활성화                           |
|             | 주황색, 깜빡임   | 이더넷 토폴로지 오류                                                 |
| 10 LNK/ACT1 | 적색 깜빡임     | 이더넷 설정 실패, 데이터 교환이 없거나 유효하지 않은 데이터를 교환                      |
|             | 적색, 연속 점등  | 버스 오류, 통신 불가                                                |
|             | 꺼짐         | 이더넷 링크가 없음                                                  |
|             | 녹색, 연속 점등  | 이더넷 링크 활성화, 현재 데이터 전송 없음                                    |
| 11 LNK/ACT2 | 녹색/주황색 깜빡임 | 이더넷 링크 활성화, 현재 데이터 전송                                       |
|             | 꺼짐         | 이더넷 링크가 없음                                                  |
|             | 녹색, 연속 점등  | 이더넷 링크 활성화, 현재 데이터 전송 없음                                    |
|             | 녹색/주황색 깜빡임 | 이더넷 링크 활성화, 현재 데이터 전송                                       |

참고



용도에 맞게 사용해야 합니다!



↳ 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.

↳ 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오



주의! 비가시 레이저 빔 – 레이저 등급 1

장치는 레이저 등급 1 제품의 IEC/EN 60825-1:2014에 따른 요구사항과 U.S. 21 CFR 1040.10에 따른 규정뿐 아니라 2019년 5월 8일자 Laser Notice No. 56에 따른 차이점도 충족합니다.

↳ 해당 지역에 유효한 레이저 안전 법규에 유의하십시오.

↳ 장치 개입 및 변경은 허용되지 않습니다.  
장치에는 사용자가 조정하거나 정비할 부품이 포함되어 있지 않습니다.  
수리는 Leuze electronic GmbH + Co. KG만 실행할 수 있습니다.

The Sensor People

Leuze electronic GmbH + Co. KG  
In der Braike 1, 73277 Owen


info@leuze.com • www.leuze.com  
전화: +49 7021 573-0 • 팩스: +49 7021 573-199

기술적 변경 권리 보유  
kor • 2024-04-02

6/8

액세서리

연결 기술 - 상호접속 케이블

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭                          | 품목       | 설명                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135081 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | 상호접속 케이블 | 인터페이스에 적합함: Ethernet<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>연결 2: RJ45<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR  |
|                                                                                  | 50135082 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100 | 상호접속 케이블 | 인터페이스에 적합함: Ethernet<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>연결 2: RJ45<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 10,000 mm<br>덮개 재료: PUR |
|                                                                                  | 50135083 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150 | 상호접속 케이블 | 인터페이스에 적합함: Ethernet<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>연결 2: RJ45<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 15,000 mm<br>덮개 재료: PUR |

고정 기술 - 고정 브라켓

|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭      | 품목    | 설명                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 53800134 | BT840M  | 설치 각도 | 애플리케이션: 경사지도록 깎은 90° 모서리에 설치<br>치수: 84.9 mm x 72 mm x 205.2 mm<br>색상: 황색, RAL 1021<br>고정 방식, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>고정 방식, 장치 측: 나사 조립 가능<br>재료: 금속            |
|                                                                                    | 53800132 | BTF815M | 설치 각도 | 애플리케이션: 바닥 설치용 설치 브래킷<br>치수: 186 mm x 120 mm x 288 mm<br>스캐닝 면 높이: 150 mm<br>색상: 황색, RAL 1021<br>고정 방식, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>고정 방식, 장치 측: 나사 조립 가능<br>재료: 금속 |
|                                                                                    | 53800133 | BTF830M | 설치 각도 | 애플리케이션: 바닥 설치용 설치 브래킷<br>치수: 186 mm x 275 mm x 288 mm<br>스캐닝 면 높이: 300 mm<br>색상: 황색, RAL 1021<br>고정 방식, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>고정 방식, 장치 측: 나사 조립 가능<br>재료: 금속 |

설치


|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭      | 품목     | 설명                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------|
|  | 53800131 | BTP800M | 보호 브래킷 | 치수: 160 mm x 169 mm<br>색상: 흑색<br>재료: 금속 |

액세서리

일반

|                                                                                  | 품목 번호  | 명칭             | 품목     | 설명                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-------------------------------------|
|  | 430400 | RS4-clean-Set1 | 클리닝 세트 | 세척용 형검 개수: 40 개수<br>세척액 함유율: 150 ml |
|                                                                                  |        |                |        |                                     |

서비스

|                                                                                   | 품목 번호   | 명칭         | 품목     | 설명                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981051 | CS40-I-141 | 안전 검사  | 세부사항: 현재 규격과 지침에 따른 안전 레이저 스캐너 적용 어플리케이션 점검, 데이터베이스에 장치와 기계 데이터 수록 어플리케이션별 시험 프로토콜 작성.<br>조건: 기계 정지가 가능해야 함, 고객 측 작업자의 지원 및 로이체 작업자의 기계 접근이 보장되어야 함. |
|                                                                                   | S981047 | CS40-S-141 | 시운전 지원 | 세부사항: 안전 장치에 대해 전파 시간차 측정 및 초기 검사 포함.<br>조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.                                                     |

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.