

## 기술 데이터 시트


### 어댑터

품목 번호: 50142228

KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-000-24X

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다



## 기술 데이터

## 전기 데이터

## 성능 데이터

|         |               |
|---------|---------------|
| 작동 전압   | 최대 125V AC/DC |
| 정격 동작전류 | 4,000 mA      |

## 연결

|    |      |
|----|------|
| 연결 | 2 개수 |
|----|------|

## 연결 1

|        |   |
|--------|---|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터  |
| 나사 크기  | M12   |
| 유형     | 암   |
| 핀 개수   | 5 핀   |
| 엔코딩    | A-코딩됨   |
| 버전     | 액시얼   |
| 잠금 장치  | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

## 연결 2

|        |   |
|--------|---|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터  |
| 나사 크기  | M12   |
| 유형     | Male  |
| 핀 개수   | 5 핀   |
| 엔코딩    | A-코딩됨   |
| 잠금 장치  | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

## 케이블 특성

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 교차된 케이블 | 연결부 1, 핀 2 <-> 연결부 2, 핀 4 |
|---------|---------------------------|

## 기술 데이터

|      |       |
|------|-------|
| 키 넓이 | 13 mm |
|------|-------|

## 환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
|------------|---------------|

## 인증

|       |       |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 67 |
|-------|-------|

## 분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440104 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27440106 |
| ECLASS 11.0  | 27440106 |
| ECLASS 12.0  | 27440106 |
| ECLASS 13.0  | 27440106 |
| ECLASS 14.0  | 27440106 |
| ECLASS 15.0  | 27440106 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC002498 |
| ETIM 7.0     | EC002925 |
| ETIM 8.0     | EC002925 |
| ETIM 9.0     | EC002925 |
| ETIM 10.0    | EC002925 |

## 전기 연결

## 연결 1

|        |   |
|--------|---|
| 기능     | 어댑터   |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터  |
| 나사 크기  | M12   |
| 유형     | 암   |
| 재료     | 금속  |
| 핀 개수   | 5 핀   |
| 엔코딩    | A-코딩됨   |
| 버전     | 액시얼   |
| 잠금 장치  | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

## 연결 2

|        |   |
|--------|---|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터  |
| 나사 크기  | M12   |
| 유형     | Male  |
| 재료     | 금속  |
| 핀 개수   | 5 핀   |
| 엔코딩    | A-코딩됨   |
| 잠금 장치  | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

## 회로도

